



- Reacciona a partir de una distancia de 4 mm
- para comprobar la operación de electroválvulas, relés, bobinas y contactores
- pueden comprobarse todos los campos magnéticos
- Indicador: óptico y acústico
- incluye una función de linterna

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas de prueba, Comprobador de campo magnético sin contacto
Código	2436680000
Tipo	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Longitud	155 mm	Longitud (pulgadas)	6.1024 inch
Peso neto	55.7 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme

RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 7cl

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Datos técnicos

Descripción del artículo	Comprobador de campo magnético sin contacto
--------------------------	---

Aparatos de medición y de prueba

Indicación	Óptico & acústico	Tipo de protección	IP65
Tipo de batería	Batería 1,5 V Tipo AAA	revisado y aprobado según....	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		