



Los comprobadores de continuidad, provistos de una caja totalmente aislada de plástico irrompible y resistente a los impactos, resultan ideales para su uso diario, incluso en condiciones desfavorables. La lámpara integrada facilita la identificación de los cables defectuosos de una manera rápida y segura. Los resultados de la prueba de continuidad pueden indicarse tanto de modo visual como de modo acústico.

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas de prueba, Dispositivo de comprobación
Código	2436690000
Tipo	VT CTL
GTIN (EAN)	4050118450040
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 143.5 g

Conformidad medioambiental del productoEstado de cumplimiento de la directiva Conforme
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 7cl

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Datos técnicosDescripción del artículo Comprobadores de
continuidad**Aparatos de medición y de prueba**

Rango de tensión/AC	0.1 - 400 V	Indicación	óptico y acústico
Tipo de protección	IP44	Tipo de batería	Batería 1,5 V Tipo AAA
Control de continuidad	Sí: óptico + avisador acústico	revisado y aprobado según....	DIN EN 61010-1

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

Dibujos

