

## HS-HF 1.2-2.4/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Señalizadores para cables, Señalizadores para cables y conductores, 1.2 - 2.4 mm, 50.8 x 4.2 mm, blanco |
| Código     | <a href="#">2437850000</a>  |
| Tipo       | HS-HF 1.2-2.4/50 MM W   |
| GTIN (EAN) | 4050118461015   |
| Cantidad   | 1000 Pieza  |

## HS-HF 1.2-2.4/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.77 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0303 inch |
| Altura      | 50.8 mm | Altura (pulgadas)      | 2 inch      |
| Anchura     | 4.2 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0.1654 inch |
| Peso neto   | 0.47 g  |                        |             |

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -55...105 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales


|  |  |  |              |
|--|--|--|--------------|
| Tipo de impresión                      | sin imprimir   | Anchura                                | 4.2 mm       |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 105 °C   | Gama de temperaturas de servicio, min. | -55 °C       |
| Color                                  | blanco   | Halógenos                              | No           |
| Material básico                        | Polyolefin   | Caracteres impresos                    | sin          |
| Impresora compatible                   | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Gama de temperaturas de servicio       | -55...105 °C |
| Unidades por rollo                     | 1000   |  |              |

### Señalizador para cables y conductores

|   |                            |   |                     |
|---|----------------------------|---|---------------------|
| Halógenos                               | No                         | Sección de conexión del conductor, max. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.25 mm <sup>2</sup>       | Diámetro externo del conductor, max.    | 2.4 mm              |
| Diámetro externo del conductor, min.    | 1.2 mm                     | Índice de retractabilidad               | 2:1                 |
| Temperatura de contracción recomendada  | 90 °C                      | diámetro externo del conductor          | 1.2 - 2.4 mm        |
| Sección de conexión del conductor       | 0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup> |   |                     |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## HS-HF 1.2-2.4/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo       | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Versión    |  |
| Código     | <a href="#">2448880000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |            |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |  |

### THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 115       | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1357420000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |  |
| Código     | <a href="#">2672590000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |