

## HDC XX6A01 MMSRJ45-0150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### Compacto

El nuevo módulo de bus de dos polos es extremadamente compacto y puede albergar conectores de datos de megabit y gigabit. Permite la conexión de cables de 2 gigabits de categoría 6A (10 gigabits) a un módulo.

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Código     | 2451090150                              |
| Tipo       | <a href="#">HDC XX6A01 MMSRJ45-0150</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118508178                           |
| Cantidad   | 1 Pieza                                 |

## HDC XX6A01 MMSRJ45-0150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Peso neto 0 g

### Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 90 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

### Datos generales

|                                |                    |                                 |            |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| Número de polos                | 8                  | Longitud de cable               | 1.5 m      |
| Codificación                   | Codificación X     | Superficie de contacto          | Au (oro)   |
| Velocidad de transmisión       | 10 Gbps, 10 Gbit/s | Resistencia del aislamiento     | ≥ 108 Ω    |
| Categoría                      | Cat. 6A            | Tensión nominal                 | 50 V       |
| Corriente nominal              | 0.5 A              | Ciclos de enchufado             | \u2265 100 |
| Tipo                           | Macho              | Grado de polución               | 2          |
| Versión para el lado contrario | Macho, recto, RJ45 | Versión para el lado del módulo | Macho      |

### Especificaciones técnicas del cable

|                        |  |        |
|------------------------|--|--------|
| Longitud de cable      | 1.5 m  |        |
| Color de revestimiento | azul   |        |
| Apantallado            | Sí   |        |
| Halógenos              | No   |        |
| Aislamiento            | espuma   |        |
| Material de la funda   | Radox EM 104   |        |
| Código de color        | Blanco/naranja, naranja, Blanco/verde, verde, Blanco/marrón, marrón, Blanco/azul, azul |        |
| Diámetro exterior      | Diámetro   | 8.1 mm |
|                        | Signos   | ±      |
|                        | Tolerancia   | 0.5    |
| Diámetro exterior      | 8.1 mm ± 0.5   |        |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |