

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar, 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Código	2453810000
Tipo	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	70 mm	Profundidad (pulgadas)	2.7559 inch
Altura	355 mm	Altura (pulgadas)	13.9764 inch
Anchura	100 mm	Anchura (pulgadas)	3.937 inch
Peso neto	3300 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Tiempo de carga	0.5 h
Descripción del artículo	Herramienta para prensar 6 - 300 mm ²
Versión	Acumulador-hidráulico
Tensión de servicio	18 V
Fuerza prensora	nominal 60 kN

Datos de herramienta para prensar

Motor	Electrohidráulico	Sección del terminal tubular, max.	185 mm ²
Sección del terminal tubular, min.	25 mm ²	Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Elevación	16 mm		

Descripción de contacto

Zona de prensado, max.	300 mm ²	Zona de prensado, min.	6 mm ²
------------------------	---------------------	------------------------	-------------------


Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Dibujos



... para terminales planos tubulares



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 6	Versión
Código	2469380000	Conector Herramienta para prensar, 6mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118532937	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 10	Versión
Código	2469540000	Conector Herramienta para prensar, 10mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118483819	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 16	Versión
Código	2469550000	Conector Herramienta para prensar, 16mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118483833	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 25	Versión
Código	2469560000	Conector Herramienta para prensar, 25mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118483840	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 35	Versión
Código	2469570000	Conector Herramienta para prensar, 35mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118483826	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 50	Versión
Código	2469580000	Conector Herramienta para prensar, 50mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118483864	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 70	Versión
Código	2469590000	Conector Herramienta para prensar, 70mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118483857	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 95	Versión
Código	2469600000	Conector Herramienta para prensar, 95mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118483895	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 120	Versión
Código	2469610000	Conector Herramienta para prensar, 120mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118484007	
Cantidad	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 150	Versión
Código	2469620000	Conector Herramienta para prensar, 150mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118483871	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 185	Versión
Código	2469630000	Conector Herramienta para prensar, 185mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118484038	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 240	Versión
Código	2469640000	Conector Herramienta para prensar, 240mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118484052	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 300	Versión
Código	2469650000	Conector Herramienta para prensar, 300mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118484045	
Cantidad	1 ST	

... para terminales de crimpado



- Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables
- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
 - amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
 - Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
 - limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
 - Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Versión
Código	2505280000	Conector Herramienta para prensar, 6mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519662	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 10	Versión
Código	2505290000	Conector Herramienta para prensar, 10mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519723	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 16	Versión
Código	2505300000	Conector Herramienta para prensar, 16mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519709	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 25	Versión
Código	2505310000	Conector Herramienta para prensar, 25mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519693	
Cantidad	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 35	Versión
Código	2505320000	Conector Herramienta para prensar, 35mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519679	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 50	Versión
Código	2505330000	Conector Herramienta para prensar, 50mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519686	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 70	Versión
Código	2505340000	Conector Herramienta para prensar, 70mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519716	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 95	Versión
Código	2505350000	Conector Herramienta para prensar, 95mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519730	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 120	Versión
Código	2505360000	Conector Herramienta para prensar, 120mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519747	
Cantidad	1 ST	

... para terminales de compresión



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Versión
Código	2505150000	Accesorios, 6mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519532	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Versión
Código	2505160000	Conector Herramienta para prensar, 10mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519556	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Versión
Código	2505170000	Conector Herramienta para prensar, 16mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519549	
Cantidad	1 ST	

EPG 60


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Versión
Código	2505180000	Conector Herramienta para prensar, 25mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519570	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Versión
Código	2505190000	Conector Herramienta para prensar, 35mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519587	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Versión
Código	2505200000	Conector Herramienta para prensar, 50mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519600	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Versión
Código	2505210000	Conector Herramienta para prensar, 70mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519594	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Versión
Código	2505220000	Conector Herramienta para prensar, 95mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519563	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Versión
Código	2505230000	Conector Herramienta para prensar, 120mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519624	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Versión
Código	2505240000	Conector Herramienta para prensar, 150mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519631	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Versión
Código	2505250000	Conector Herramienta para prensar, 185mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519617	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Versión
Código	2505260000	Conector Herramienta para prensar, 240mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519648	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Versión
Código	2505270000	Conector Herramienta para prensar, 300mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519655	hexagonal
Cantidad	1 ST	

... para punteras



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 25	Versión
Código	2577810000	Conector Herramienta para prensar, 25mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118590722	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 50	Versión
Código	2577830000	Conector Herramienta para prensar, 50mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118590708	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 70	Versión
Código	2577850000	Conector Herramienta para prensar, 70mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118590692	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 95	Versión
Código	2577870000	Conector Herramienta para prensar, 95mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118590685	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 120	Versión
Código	2577880000	Conector Herramienta para prensar, 120mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118590678	
Cantidad	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	AKKU LI 18B2	Versión
Código	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AKKU LI 18B5	Versión
Código	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Cantidad	1 ST	
Tipo	LADEGERAET EPG	Versión
Código	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Cantidad	1 ST	