

**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

**Datos generales para pedido**

Versión	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Crimpado WM, Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Código	<a href="#">2453820000</a>
Tipo	HPG 60
GTIN (EAN)	4050118468427
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	285 mm	Profundidad (pulgadas)	11.2204 inch
Altura	120 mm	Altura (pulgadas)	4.7244 inch
Anchura	500 mm	Anchura (pulgadas)	19.685 inch
Longitud	850 mm	Longitud (pulgadas)	33.4645 inch
Peso neto	5661.92 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	No afectado
RoHS	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Herramienta para prensar 6 - 300 mm <sup>2</sup>
Fuerza prensora	nominal 60 kN

**Datos de herramienta para prensar**

Motor	Manual - hidráulico	Sección del terminal tubular, max.	300 mm <sup>2</sup>
Sección del terminal tubular, min.	6 mm <sup>2</sup>	Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado W/M, Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval

**Descripción de contacto**

Zona de prensado, max.	300 mm <sup>2</sup>	Zona de prensado, min.	6 mm <sup>2</sup>
------------------------	---------------------	------------------------	-------------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

## ... para terminales planos tubulares



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

## Datos generales para pedido

Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 6	Versión
Código	<a href="#">2469380000</a>	Conector Herramienta para prensar, 6mm <sup>2</sup> , Cirmpado WM
GTIN (EAN)	4050118532937	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 10	Versión
Código	<a href="#">2469540000</a>	Conector Herramienta para prensar, 10mm <sup>2</sup> , Cirmpado WM
GTIN (EAN)	4050118483819	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 16	Versión
Código	<a href="#">2469550000</a>	Conector Herramienta para prensar, 16mm <sup>2</sup> , Cirmpado WM
GTIN (EAN)	4050118483833	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 25	Versión
Código	<a href="#">2469560000</a>	Conector Herramienta para prensar, 25mm <sup>2</sup> , Cirmpado WM
GTIN (EAN)	4050118483840	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 35	Versión
Código	<a href="#">2469570000</a>	Conector Herramienta para prensar, 35mm <sup>2</sup> , Cirmpado WM
GTIN (EAN)	4050118483826	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 50	Versión
Código	<a href="#">2469580000</a>	Conector Herramienta para prensar, 50mm <sup>2</sup> , Cirmpado WM
GTIN (EAN)	4050118483864	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 70	Versión
Código	<a href="#">2469590000</a>	Conector Herramienta para prensar, 70mm <sup>2</sup> , Cirmpado WM
GTIN (EAN)	4050118483857	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 95	Versión
Código	<a href="#">2469600000</a>	Conector Herramienta para prensar, 95mm <sup>2</sup> , Cirmpado WM
GTIN (EAN)	4050118483895	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 120	Versión
Código	<a href="#">2469610000</a>	Conector Herramienta para prensar, 120mm <sup>2</sup> , Cirmpado WM
GTIN (EAN)	4050118484007	
Cantidad	1 ST	

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 150	Versión
Código	<a href="#">2469620000</a>	Conector Herramienta para prensar, 150mm <sup>2</sup> , Círculado WM
GTIN (EAN)	4050118483871	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 185	Versión
Código	<a href="#">2469630000</a>	Conector Herramienta para prensar, 185mm <sup>2</sup> , Círculado WM
GTIN (EAN)	4050118484038	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 240	Versión
Código	<a href="#">2469640000</a>	Conector Herramienta para prensar, 240mm <sup>2</sup> , Círculado WM
GTIN (EAN)	4050118484052	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 300	Versión
Código	<a href="#">2469650000</a>	Conector Herramienta para prensar, 300mm <sup>2</sup> , Círculado WM
GTIN (EAN)	4050118484045	
Cantidad	1 ST	

## ... para terminales de crimpado



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

## Datos generales para pedido

Tipo	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Versión
Código	<a href="#">2505280000</a>	Conector Herramienta para prensar, 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519662	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 10	Versión
Código	<a href="#">2505290000</a>	Conector Herramienta para prensar, 10mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519723	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 16	Versión
Código	<a href="#">2505300000</a>	Conector Herramienta para prensar, 16mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519709	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 25	Versión
Código	<a href="#">2505310000</a>	Conector Herramienta para prensar, 25mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519693	
Cantidad	1 ST	

## HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 35	Versión
Código	<a href="#">2505320000</a>	Conector Herramienta para prensar, 35mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519679	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 50	Versión
Código	<a href="#">2505330000</a>	Conector Herramienta para prensar, 50mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519686	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 70	Versión
Código	<a href="#">2505340000</a>	Conector Herramienta para prensar, 70mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519716	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 95	Versión
Código	<a href="#">2505350000</a>	Conector Herramienta para prensar, 95mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519730	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 120	Versión
Código	<a href="#">2505360000</a>	Conector Herramienta para prensar, 120mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118519747	
Cantidad	1 ST	

## ... para terminales de compresión



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

## Datos generales para pedido


Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Versión
Código	<a href="#">2505150000</a>	Accesorios, 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519532	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Versión
Código	<a href="#">2505160000</a>	Conector Herramienta para prensar, 10mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519556	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Versión
Código	<a href="#">2505170000</a>	Conector Herramienta para prensar, 16mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519549	
Cantidad	1 ST	

## Accesos

Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Versión
Código	<a href="#">2505180000</a>	Conector Herramienta para prensar, 25mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519570	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Versión
Código	<a href="#">2505190000</a>	Conector Herramienta para prensar, 35mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519587	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Versión
Código	<a href="#">2505200000</a>	Conector Herramienta para prensar, 50mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519600	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Versión
Código	<a href="#">2505210000</a>	Conector Herramienta para prensar, 70mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519594	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Versión
Código	<a href="#">2505220000</a>	Conector Herramienta para prensar, 95mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519563	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Versión
Código	<a href="#">2505230000</a>	Conector Herramienta para prensar, 120mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519624	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Versión
Código	<a href="#">2505240000</a>	Conector Herramienta para prensar, 150mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519631	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Versión
Código	<a href="#">2505250000</a>	Conector Herramienta para prensar, 185mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519617	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Versión
Código	<a href="#">2505260000</a>	Conector Herramienta para prensar, 240mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519648	hexagonal
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Versión
Código	<a href="#">2505270000</a>	Conector Herramienta para prensar, 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118519655	hexagonal
Cantidad	1 ST	

## Accesorios

### ... para punteras



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 25	Versión
Código	<a href="#">2577810000</a>	Conector Herramienta para prensar, 25mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118590722	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 50	Versión
Código	<a href="#">2577830000</a>	Conector Herramienta para prensar, 50mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118590708	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 70	Versión
Código	<a href="#">2577850000</a>	Conector Herramienta para prensar, 70mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118590692	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 95	Versión
Código	<a href="#">2577870000</a>	Conector Herramienta para prensar, 95mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118590685	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 120	Versión
Código	<a href="#">2577880000</a>	Conector Herramienta para prensar, 120mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118590678	
Cantidad	1 ST	