# **THM MT30X 101/74 WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Las etiquetas THM ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

- Las etiquetas de poliéster de alta calidad están disponibles en distintos colores, aunque también hay etiquetas de papel económicas.
- Colocación automática de las etiquetas en la impresora para que la impresión siempre sea correctamente centrada en cada etiqueta

#### Datos generales para pedido

| THM, Señalizadores de dispositivos, 74 x 101 mm, |
|--|
| blanco   |
| <u>2455620000</u>                                |
| THM MT30X 101/74 WS                              |
| 4050118470697                                    |
| 500 Pieza  |
|  |

# THM MT30X 101/74 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

|     | -    |     | -     |
|-----|------|-----|-------|
| Han | ากไก | M20 | iones |
|     |      |     |       |

ROHS

| Dimensiones y pesos | s       |                        |             |
|---------------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad         | 0.08 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0031 inch |
| Altura              | 74 mm   | Altura (pulgadas)      | 2.9134 inch |
| Anchura             | 101 mm  | Anchura (pulgadas)     | 3.9764 inch |
| Peso neto           | 1.08 g  |                        |             |

Conformidad

# **Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

## Conformidad medioambiental del producto

| Estado de cumplimiento de la directiva<br>RoHS | Conforme sin exención                 |
|--|---------------------------------------|
| REACH SVHC                                     | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## **Datos generales**

| Adhesivos                                      | Adhesivo de acrilato              |                      |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| Procedimiento de impresión                     | Termotransferencia                |                      |
| Versión  | autoadhesivo, libre de halógenos  |                      |
| Anchura  | 101 mm                            |                      |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-0                               |                      |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 150 °C                            |                      |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -40 °C                            |                      |
| Color  | blanco                            |                      |
| Halógenos                                      | No                                |                      |
| Material básico                                | Poliéster                         |                      |
| Caracteres impresos                            | sin                               |                      |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega                  | Carrete de etiquetas |
| Homologación según UL 969                      | Sí                                |                      |
| Impresora compatible                           | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS |                      |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 Label reel = Device markers     |                      |
| Gama de temperaturas de servicio               | -40150 °C                         |                      |
| Unidades por rollo                             | 500                               |                      |

# Señalizadores de dispositivos

| Halógenos | No |  |
|-----------|----|--|

#### Clasificaciones

| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

Fecha de creación 12.11.2025 09:35:32 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



Dibujos

# **THM MT30X 101/74 WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# THM MT30X 101/74 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accesorios**

#### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

## Datos generales para pedido

Tipo RIBBON MM 110/360 SW

Código <u>2005070000</u>

GTIN (EAN) 4050118390049

Cantidad 1 S

Versión

Ink ribbon