

Similar a la ilustración



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Conector Herramienta para prensar, 6mm ² , Cimpado WM
Código	2469380000
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 6
GTIN (EAN)	4050118532937
Cantidad	1 Pieza

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	150 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Cirmpado WM
Sección del terminal	nominal 6 mm ²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminal de serie europea	Sección máx. AWG	10
Sección mín. AWG	10	Zona de prensado, max.	6 mm ²

Matrices de prensado

Anchura de prensado	7 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	6
Anchura de prensado en mm	7		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

6 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M4/-6	Versión
Código	1497150000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-6	Versión
Código	1497170000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-6	Versión
Código	1497180000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Cantidad	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KRN-M8/-6	Versión
Código	1497190000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-6	Versión
Código	1497200000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-6	Versión
Código	1497210000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M4/-6 90	Versión
Código	1497220000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-6 90	Versión
Código	1496120000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-6 90	Versión
Código	1496130000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-6 90	Versión
Código	1496140000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-6 90	Versión
Código	1496150000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-6 90	Versión
Código	1496170000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/-6	Versión
Código	1494720000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304190	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M5/-6	Versión
Código	1497840000	Terminale planos,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M6/-6	Versión
Código	1497850000	Terminale planos,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-6	Versión
Código	1497860000	Terminale planos,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Cantidad	100 ST	

Accesorios

Tipo	VPN/-6	Versión	
Código	1498610000	Terminale planos,6 mm²,6 mm²,Ninguno	
GTIN (EAN)	4050118307931		
Cantidad	100 ST		