

Similar a la ilustración



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Conector Herramienta para prensar, 16mm ² , Cimpado WM
Código	2469550000
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 16
GTIN (EAN)	4050118483833
Cantidad	1 Pieza

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	131.12 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Crimpado WM
Sección del terminal	nominal 16 mm ²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminal de serie europea	Sección máx. AWG	6
Sección mín. AWG	6	Zona de prensado, max.	16 mm ²

Matrices de prensado

Anchura de prensado	7 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	16
Anchura de prensado en mm	7		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

16 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M5/-16	Versión
Código	1496970000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-16	Versión
Código	1496980000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-16	Versión
Código	1496990000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Cantidad	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KRN-M10/-16	Versión
Código	1497000000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-16	Versión
Código	1497010000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-16 90	Versión
Código	1497080000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/16 90	Versión
Código	1497090000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-16 90	Versión
Código	1497100000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-16 90	Versión
Código	1497110000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-16 90	Versión
Código	1497120000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-16 45	Versión
Código	1496850000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-16 45	Versión
Código	1496870000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-16 45	Versión
Código	1496880000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-16 45	Versión
Código	1496890000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/-16	Versión
Código	1497140000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306620	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M5/-16	Versión
Código	1497920000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Cantidad	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KP-M6/-16	Versión
Código	1497930000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-16	Versión
Código	1497940000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-16	Versión
Código	1497950000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M12/-16	Versión
Código	1497960000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M6/-16 90	Versión
Código	1497440000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-16 90	Versión
Código	1497450000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-16 90	Versión
Código	1497470000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-16 90	Versión
Código	1497480000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-16	Versión
Código	1498630000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307856	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-16	Versión
Código	1494070000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-16	Versión
Código	1494080000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-16	Versión
Código	1494090000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-16	Versión
Código	1494100000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Cantidad	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KQN-M12/-16	Versión
Código	1494110000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQNG-M6/-16	Versión
Código	1492700000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQNG-M8/-16	Versión
Código	1492710000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KSN/-16	Versión
Código	1492790000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPLN/-16	Versión
Código	1492900000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302714	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/16	Versión
Código	1493040000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302981	
Cantidad	100 ST	