


Similar a la ilustración

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Conecotor Herramienta para prensar, 25mm ² , Cimpado WM |
| Código | 2469560000 |
| Tipo | ES EPG/HPG 60 WM 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118483840 |
| Cantidad | 1 Pieza |

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

| | | | |
|-------------|-------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 22 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.8661 inch |
| Altura | 42 mm | Altura (pulgadas) | 1.6535 inch |
| Anchura | 42 mm | Anchura (pulgadas) | 1.6535 inch |
| Peso neto | 167 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos de herramienta para prensar

| | |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de prensado /perfil | Cirmpado WM |
| Sección del terminal | nominal |

25 mm²

Descripción de contacto

| | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Tipo de contactos | Terminal de serie europea | Sección máx. AWG | 4 |
| Sección mín. AWG | 4 | Zona de prensado, max. | 25 mm ² |

Matrices de prensado

| | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------------------|----|
| Anchura de prensado | 12 mm | Sección de conexión crimpada de cobre | 25 |
| Anchura de prensado en mm | 12 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas




Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | EPG 60 | Versión |
| Código | 2453810000 | Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, |
| Cantidad | 1 ST | Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval |
| Tipo | HPG 60 | Versión |
| Código | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval |
| Cantidad | 1 ST | |

25 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | KRN-M5/-25 | Versión |
| Código | 1495830000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305562 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KRN-M6/-25 | Versión |
| Código | 1496490000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305784 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KRN-M8/-25 | Versión |
| Código | 1496500000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305975 | |
| Cantidad | 100 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | KRN-M10/-25 | Versión |
| Código | 1496510000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305814 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KRN-M12/-25 | Versión |
| Código | 1496520000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306163 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KRN-M14/-25 | Versión |
| Código | 1496530000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305883 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KWN-M6/-25 90 | Versión |
| Código | 1495850000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305456 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KWN-M8/-25 90 | Versión |
| Código | 1495870000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305470 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KWN-M10/-25 90 | Versión |
| Código | 1495880000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305449 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KWN-M12/-25 90 | Versión |
| Código | 1495890000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305647 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KWN-M14/-25 90 | Versión |
| Código | 1495900000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305517 | |
| Cantidad | 100 ST | |

240 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | KWN-M6/-25 45 | Versión |
| Código | 1496180000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305876 | |
| Cantidad | 100 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | KWN-M8/-25 45 | Versión |
| Código | 1496190000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306231 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KWN-M10/-25 45 | Versión |
| Código | 1496200000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305593 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KWN-M12/-25 45 | Versión |
| Código | 1496210000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305715 | |
| Cantidad | 100 ST | |

25 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | VSTN/-25 | Versión |
| Código | 1494730000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² ,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118304275 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KP-M6/-25 | Versión |
| Código | 1497970000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307412 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KP-M8/-25 | Versión |
| Código | 1497980000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307528 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KP-M10/-25 | Versión |
| Código | 1497990000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307535 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KP-M12/-25 | Versión |
| Código | 1498000000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307504 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KP-M16/-25 | Versión |
| Código | 1498010000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307443 | |
| Cantidad | 100 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | KWPN-M6/-25 90 | Versión |
| Código | 1497490000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306668 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KWPN-M8/-25 90 | Versión |
| Código | 1497510000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306972 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KWPN-M10/-25 90 | Versión |
| Código | 1497520000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306989 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KWPN-M12/-25 90 | Versión |
| Código | 1497530000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307108 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | VPN/-25 | Versión |
| Código | 1498640000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² ,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118308013 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | KQN-M5/-25 | Versión |
| Código | 1494120000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303827 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KQN-M6/-25 | Versión |
| Código | 1494130000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303858 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KQN-M8/-25 | Versión |
| Código | 1494140000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303872 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KQN-M10/-25 | Versión |
| Código | 1494150000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303865 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KQN-M12/-25 | Versión |
| Código | 1494160000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303902 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KQN-M16/-25 | Versión |
| Código | 1493490000 | Terminale planos,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303148 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KSN/-25 | Versión |
| Código | 1492800000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302592 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | VPLN/-25 | Versión |
| Código | 1492910000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² ,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118302646 | |
| Cantidad | 100 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | VSTN/25 | Versión |
| Código | 1493050000 | Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² ,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118302783 | |
| Cantidad | 100 ST | |