

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Similar a la ilustración



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Conector Herramienta para prensar, 25mm ² , Cimpado WM
Código	2469560000
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 25
GTIN (EAN)	4050118483840
Cantidad	1 Pieza

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	167 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Cirmpado WM
Sección del terminal	nominal 25 mm ²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminal de serie europea	Sección máx. AWG	4
Sección mín. AWG	4	Zona de prensado, max.	25 mm ²

Matrices de prensado

Anchura de prensado	12 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	25
Anchura de prensado en mm	12		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

25 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M5/-25	Versión
Código	1495830000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-25	Versión
Código	1496490000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-25	Versión
Código	1496500000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Cantidad	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KRN-M10/-25	Versión
Código	1496510000	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-25	Versión
Código	1496520000	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M14/-25	Versión
Código	1496530000	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-25 90	Versión
Código	1495850000	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-25 90	Versión
Código	1495870000	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-25 90	Versión
Código	1495880000	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-25 90	Versión
Código	1495890000	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M14/-25 90	Versión
Código	1495900000	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Cantidad	100 ST	

240 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KWN-M6/-25 45	Versión
Código	1496180000	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Cantidad	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

25 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KWN-M8/-25 45	Versión	
Código	1496190000	Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306231		
Cantidad	100 ST		

240 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KWN-M10/-25 45	Versión	
Código	1496200000	Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305593		
Cantidad	100 ST		

25 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KWN-M12/-25 45	Versión	
Código	1496210000	Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305715		
Cantidad	100 ST		

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	VSTN/-25	Versión
Código	1494730000	Terminale planos,25 mm²,25 mm²,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304275	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M6/-25	Versión
Código	1497970000	Terminale planos,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-25	Versión
Código	1497980000	Terminale planos,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-25	Versión
Código	1497990000	Terminale planos,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M12/-25	Versión
Código	1498000000	Terminale planos,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M16/-25	Versión
Código	1498010000	Terminale planos,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M6/-25 90	Versión
Código	1497490000	Terminale planos,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-25 90	Versión
Código	1497510000	Terminale planos,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-25 90	Versión
Código	1497520000	Terminale planos,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-25 90	Versión
Código	1497530000	Terminale planos,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-25	Versión
Código	1498640000	Terminale planos,25 mm²,25 mm²,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308013	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-25	Versión
Código	1494120000	Terminale planos,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M6/-25	Versión
Código	1494130000	Terminale planos,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Cantidad	50 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KQN-M8/-25	Versión
Código	1494140000	Terminale planos,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-25	Versión
Código	1494150000	Terminale planos,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-25	Versión
Código	1494160000	Terminale planos,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-25	Versión
Código	1493490000	Terminale planos,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KSN/-25	Versión
Código	1492800000	Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VPLN/-25	Versión
Código	1492910000	Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302646	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/25	Versión
Código	1493050000	Terminale planos,25 mm ² ,25 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302783	
Cantidad	100 ST	