


Similar a la ilustración

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Conecotor Herramienta para prensar, 70mm ² , Cimpado WM |
| Código | 2469590000 |
| Tipo | ES EPG/HPG 60 WM 70 |
| GTIN (EAN) | 4050118483857 |
| Cantidad | 1 Pieza |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

| | | | |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 22 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.8661 inch |
| Altura | 42 mm | Altura (pulgadas) | 1.6535 inch |
| Anchura | 42 mm | Anchura (pulgadas) | 1.6535 inch |
| Peso neto | 121.44 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos de herramienta para prensar

| | |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de prensado /perfil | Cirmpado WM |
| Sección del terminal | nominal |

70 mm²

Descripción de contacto

| | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Tipo de contactos | Terminal de serie europea | Sección máx. AWG | 2/0 |
| Sección mín. AWG | 2/0 | Zona de prensado, max. | 70 mm ² |

Matrices de prensado

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------------|----|
| Anchura de prensado | 5 mm | Sección de conexión crimpada de cobre | 70 |
| Anchura de prensado en mm | 5 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas




Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | EPG 60 | Versión |
| Código | 2453810000 | Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, |
| Cantidad | 1 ST | Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval |
| Tipo | HPG 60 | Versión |
| Código | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval |
| Cantidad | 1 ST | |

70 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | KRN-M6/-70 | Versión |
| Código | 1496640000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305951 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M8/-70 | Versión |
| Código | 1496650000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305791 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M10/-70 | Versión |
| Código | 1496670000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305845 | |
| Cantidad | 25 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | KRN-M12/-70 | Versión |
| Código | 1495570000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304992 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M14/-70 | Versión |
| Código | 1495770000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305166 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M16/-70 | Versión |
| Código | 1495580000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305340 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M20/-70 | Versión |
| Código | 1495590000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305302 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M6/-70 S | Versión |
| Código | 1494850000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304152 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M8/-70 S | Versión |
| Código | 1494860000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304527 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M10/-70 S | Versión |
| Código | 1494870000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304503 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KRN-M12/-70 S | Versión |
| Código | 1494880000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304435 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M6/-70 90 | Versión |
| Código | 1496010000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305609 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M8/-70 90 | Versión |
| Código | 1496020000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305180 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M10/-70 90 | Versión |
| Código | 1496030000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305432 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M12/-70 90 | Versión |
| Código | 1496040000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305463 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M14/-70 90 | Versión |
| Código | 1494660000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304183 | |
| Cantidad | 25 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | KWN-M16/-70 90 | Versión |
| Código | 1496050000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305708 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M20/-70 90 | Versión |
| Código | 1496070000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305661 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M8/-70 45 | Versión |
| Código | 1496310000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305944 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M10/-70 45 | Versión |
| Código | 1496320000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306255 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KWN-M12/-70 45 | Versión |
| Código | 1496330000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305586 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | VSTN/-70 | Versión |
| Código | 1494760000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² ,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118304299 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KP-M8/-70 | Versión |
| Código | 1498130000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307351 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KP-M10/-70 | Versión |
| Código | 1498140000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307429 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KP-M12/-70 | Versión |
| Código | 1498150000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307467 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KP-M14/-70 | Versión |
| Código | 1498156000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307696 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KP-M16/-70 | Versión |
| Código | 1498160000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307481 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KP-M20/-70 | Versión |
| Código | 1498170000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307344 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KWPN-M8/-70 90 | Versión |
| Código | 1497640000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307047 | |
| Cantidad | 25 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | KWPN-M10/-70 90 | Versión |
| Código | 1497650000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307177 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KWPN-M12/-70 90 | Versión |
| Código | 1497660000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307092 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | KWPN-M16/-70 90 | Versión |
| Código | 1497680000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307122 | |
| Cantidad | 25 ST | |
| Tipo | VPN/-70 | Versión |
| Código | 1498670000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² ,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118308020 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KQN-M6/-70 | Versión |
| Código | 1493190000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303261 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KQN-M8/-70 | Versión |
| Código | 1493210000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302875 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KQN-M10/-70 | Versión |
| Código | 1493220000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302882 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KQN-M12/-70 | Versión |
| Código | 1493230000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303032 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KQN-M16/-70 | Versión |
| Código | 1493240000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303131 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KQN-M20/-70 | Versión |
| Código | 1493250000 | Terminale planos,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303087 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | KSN/-70 | Versión |
| Código | 1492830000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302585 | |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | VPLN/-70 | Versión |
| Código | 1492940000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² ,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118302738 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | VSTN/70 | Versión |
| Código | 1493080000 | Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² ,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118302967 | |
| Cantidad | 50 ST | |