


Similar a la ilustración



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Conector Herramienta para prensar, 70mm ² , Cimpado WM
Código	2469590000
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 70
GTIN (EAN)	4050118483857
Cantidad	1 Pieza

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	121.44 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS

Conforme sin exención

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil

Crimpado WM

Sección del terminal

nominal

70 mm²

Descripción de contacto

Tipo de contactos

Terminal de serie europea

Sección máx. AWG

2/0

Sección mín. AWG

2/0

Zona de prensado, max.

70 mm²

Matrices de prensado

Anchura de prensado

5 mm

Sección de conexión crimpada de cobre 70

Anchura de prensado en mm

5

Clasificaciones

ETIM 8.0

EC001282

ETIM 9.0

EC001282

ETIM 10.0

EC001282

ECLASS 14.0

21-04-90-90

ECLASS 15.0

21-04-90-90

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas




Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

70 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M6/-70	Versión
Código	1496640000	Terminale planos, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-70	Versión
Código	1496650000	Terminale planos, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-70	Versión
Código	1496670000	Terminale planos, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Cantidad	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KRN-M12/-70	Versión
Código	1495570000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-70	Versión
Código	1495770000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-70	Versión
Código	1495580000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-70	Versión
Código	1495590000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-70 S	Versión
Código	1494850000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-70 S	Versión
Código	1494860000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-70 S	Versión
Código	1494870000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-70 S	Versión
Código	1494880000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M6/-70 90	Versión
Código	1496010000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-70 90	Versión
Código	1496020000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-70 90	Versión
Código	1496030000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-70 90	Versión
Código	1496040000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M14/-70 90	Versión
Código	1494660000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Cantidad	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWN-M16/-70 90	Versión
Código	1496050000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-70 90	Versión
Código	1496070000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-70 45	Versión
Código	1496310000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-70 45	Versión
Código	1496320000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-70 45	Versión
Código	1496330000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VSTN/-70	Versión
Código	1494760000	Terminale planos, 70 mm², 70 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304299	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M8/-70	Versión
Código	1498130000	Terminale planos, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M10/-70	Versión
Código	1498140000	Terminale planos, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M12/-70	Versión
Código	1498150000	Terminale planos, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M14/-70	Versión
Código	1498560000	Terminale planos, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M16/-70	Versión
Código	1498160000	Terminale planos, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M20/-70	Versión
Código	1498170000	Terminale planos, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWPN-M8/-70 90	Versión
Código	1497640000	Terminale planos, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Cantidad	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWPN-M10/-70 90	Versión
Código	1497650000	Terminale planos, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-70 90	Versión
Código	1497660000	Terminale planos, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-70 90	Versión
Código	1497680000	Terminale planos, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-70	Versión
Código	1498670000	Terminale planos, 70 mm ² , 70 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308020	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M6/-70	Versión
Código	1493190000	Terminale planos, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-70	Versión
Código	1493210000	Terminale planos, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-70	Versión
Código	1493220000	Terminale planos, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-70	Versión
Código	1493230000	Terminale planos, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-70	Versión
Código	1493240000	Terminale planos, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M20/-70	Versión
Código	1493250000	Terminale planos, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KSN/-70	Versión
Código	1492830000	Terminale planos, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VPLN/-70	Versión
Código	1492940000	Terminale planos, 70 mm ² , 70 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302738	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/70	Versión
Código	1493080000	Terminale planos, 70 mm ² , 70 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302967	
Cantidad	50 ST	