


Similar a la ilustración

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Conecotor Herramienta para prensar, 95mm ² , Cimpado WM
Código	2469600000
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 95
GTIN (EAN)	4050118483895
Cantidad	1 Pieza

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	118.8 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Cirmpado WM
Sección del terminal	nominal

95 mm²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminal de serie europea	Sección máx. AWG	3/0
Sección mín. AWG	3/0	Zona de prensado, max.	95 mm ²

Matrices de prensado

Anchura de prensado	5 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	95
Anchura de prensado en mm	5		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas




Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

95 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M6/-95	Versión
Código	1495820000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-95	Versión
Código	1495600000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-95	Versión
Código	1495610000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Cantidad	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KRN-M12/-95	Versión
Código	1495620000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-95	Versión
Código	1495780000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-95	Versión
Código	1495630000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-95	Versión
Código	1495640000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-95 S	Versión
Código	1494430000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-95 S	Versión
Código	1494890000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-95 S	Versión
Código	1494900000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-95 S	Versión
Código	1494910000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-95 90	Versión
Código	1496080000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-95 90	Versión
Código	1496090000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-95 90	Versión
Código	1496100000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M14/-95 90	Versión
Código	1494670000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-95 90	Versión
Código	1496110000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Cantidad	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWN-M8/-95 45	Versión
Código	1496340000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-95 45	Versión
Código	1496350000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-95 45	Versión
Código	1496370000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-95 45	Versión
Código	1496380000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VSTN/-95	Versión
Código	1494770000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304220	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M8/-95	Versión
Código	1498180000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M10/-95	Versión
Código	1498190000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M12/-95	Versión
Código	1498210000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M14/-95	Versión
Código	1498520000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M16/-95	Versión
Código	1498220000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M20/-95	Versión
Código	1498230000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWPN-M8/-95 90	Versión
Código	1497690000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-95 90	Versión
Código	1497710000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Cantidad	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Accesorios

Tipo	KWPN-M12/-95 90	Versión
Código	1497720000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-95 90	Versión
Código	1497730000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-95	Versión
Código	1498680000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307917	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-95	Versión
Código	1493260000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303162	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M10/-95	Versión
Código	1493270000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303018	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M12/-95	Versión
Código	1493280000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302899	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M16/-95	Versión
Código	1493290000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303025	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M20/-95	Versión
Código	1493310000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303407	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KSN/-95	Versión
Código	1492840000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302790	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPLN/-95	Versión
Código	1492950000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302622	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VSTN/95	Versión
Código	1493090000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302929	
Cantidad	50 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**120 mm²**

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-120	Versión
Código	1495790000	Terminale planos,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-120	Versión
Código	1495650000	Terminale planos,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Cantidad	25 ST	