

### Similar a la ilustración



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

Versión	Conector Herramienta para prensar, 95mm <sup>2</sup> , Círculo WM
Código	<a href="#">2469600000</a>
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 95
GTIN (EAN)	4050118483895
Cantidad	1 Pieza

## ES EPG/HPG 60 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	118.8 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Crimpado WM
Sección del terminal	nominal 95 mm <sup>2</sup>

### Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminal de serie europea	Sección máx. AWG	3/0
Sección mín. AWG	3/0	Zona de prensado, max.	95 mm <sup>2</sup>

### Matrices de prensado

Anchura de prensado	5 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	95
Anchura de prensado en mm	5		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	<a href="#">2453810000</a>	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

### 95 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M6/-95	Versión
Código	<a href="#">1495820000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305531	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-95	Versión
Código	<a href="#">1495600000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305241	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-95	Versión
Código	<a href="#">1495610000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305371	
Cantidad	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	KRN-M12/-95	Versión
Código	<a href="#">1495620000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-95	Versión
Código	<a href="#">1495780000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-95	Versión
Código	<a href="#">1495630000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-95	Versión
Código	<a href="#">1495640000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-95 S	Versión
Código	<a href="#">1494430000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-95 S	Versión
Código	<a href="#">1494890000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-95 S	Versión
Código	<a href="#">1494900000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-95 S	Versión
Código	<a href="#">1494910000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-95 90	Versión
Código	<a href="#">1496080000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-95 90	Versión
Código	<a href="#">1496090000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-95 90	Versión
Código	<a href="#">1496100000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M14/-95 90	Versión
Código	<a href="#">1494670000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-95 90	Versión
Código	<a href="#">1496110000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Cantidad	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	KWN-M8/-95 45	Versión
Código	<a href="#">1496340000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-95 45	Versión
Código	<a href="#">1496350000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-95 45	Versión
Código	<a href="#">1496370000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-95 45	Versión
Código	<a href="#">1496380000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VSTN/-95	Versión
Código	<a href="#">1494770000</a>	Terminale planos,95 mm²,95 mm²,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304220	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M8/-95	Versión
Código	<a href="#">1498180000</a>	Terminale planos,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M10/-95	Versión
Código	<a href="#">1498190000</a>	Terminale planos,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M12/-95	Versión
Código	<a href="#">1498210000</a>	Terminale planos,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M14/-95	Versión
Código	<a href="#">1498520000</a>	Terminale planos,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M16/-95	Versión
Código	<a href="#">1498220000</a>	Terminale planos,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M20/-95	Versión
Código	<a href="#">1498230000</a>	Terminale planos,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWPN-M8/-95 90	Versión
Código	<a href="#">1497690000</a>	Terminale planos,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-95 90	Versión
Código	<a href="#">1497710000</a>	Terminale planos,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Cantidad	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	KWPN-M12/-95 90	Versión
Código	<a href="#">1497720000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307214	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-95 90	Versión
Código	<a href="#">1497730000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307054	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-95	Versión
Código	<a href="#">1498680000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307917	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-95	Versión
Código	<a href="#">1493260000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303162	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M10/-95	Versión
Código	<a href="#">1493270000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303018	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M12/-95	Versión
Código	<a href="#">1493280000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302899	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M16/-95	Versión
Código	<a href="#">1493290000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303025	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M20/-95	Versión
Código	<a href="#">1493310000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303407	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KSN/-95	Versión
Código	<a href="#">1492840000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302790	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPLN/-95	Versión
Código	<a href="#">1492950000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302622	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VSTN/95	Versión
Código	<a href="#">1493090000</a>	Terminale planos,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302929	
Cantidad	50 ST	

## Accesorios

### 120 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-120	Versión	
Código	<a href="#">1495790000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118305401		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KRN-M10/-120	Versión	
Código	<a href="#">1495650000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118305289		
Cantidad	25 ST		