


**ES EPG/HPG 60 WM 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similar a la ilustración**

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

**Datos generales para pedido**

Versión	Conejero Herramienta para prensar, 150mm <sup>2</sup> , Cirmpado WM
Código	<a href="#">2469620000</a>
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 150
GTIN (EAN)	4050118483871
Cantidad	1 Pieza

**ES EPG/HPG 60 WM 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	22 mm
Altura	42 mm
Anchura	42 mm
Peso neto	117.92 g

Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura (pulgadas)	1.6535 inch

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil	Cirmpado WM
Sección del terminal	nominal

150 mm<sup>2</sup>

**Descripción de contacto**

Tipo de contactos	Terminal de serie europea	Sección máx. AWG	5/0
Sección mín. AWG	5/0	Zona de prensado, max.	150 mm <sup>2</sup>

**Matrices de prensado**

Anchura de prensado	5 mm	Sección de conexión crimpada de cobre 150
Anchura de prensado en mm	5	

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Herramientas




Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	<a href="#">2453810000</a>	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

### 150 mm<sup>2</sup>



### Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-150	Versión
Código	<a href="#">1495700000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-150	Versión
Código	<a href="#">1495710000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-150	Versión
Código	<a href="#">1495720000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
Cantidad	25 ST	

**ES EPG/HPG 60 WM 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	KRN-M14/-150	Versión
Código	<a href="#">1495810000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-150	Versión
Código	<a href="#">1495730000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-150	Versión
Código	<a href="#">1495740000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-150 S	Versión
Código	<a href="#">1494440000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M8/-150 S	Versión
Código	<a href="#">1494940000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M10/-150 S	Versión
Código	<a href="#">1494950000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-150 S	Versión
Código	<a href="#">1494970000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KWN-M8/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1494490000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/150 90	Versión
Código	<a href="#">1494500000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1494510000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1494520000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1494530000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-150 45	Versión
Código	<a href="#">1496430000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
Cantidad	25 ST	

**ES EPG/HPG 60 WM 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	KWN-M10/-150 45	Versión
Código	<a href="#">1496440000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> ,150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-150 45	Versión
Código	<a href="#">1496450000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> ,150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 45	Versión
Código	<a href="#">1496470000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> ,150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 45	Versión
Código	<a href="#">1496480000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> ,150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VSTN/-150	Versión
Código	<a href="#">1497380000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> ,150 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306958	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M8/-150	Versión
Código	<a href="#">1498290000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M10/-150	Versión
Código	<a href="#">1498310000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M12/-150	Versión
Código	<a href="#">1498320000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M14/-150	Versión
Código	<a href="#">1498350000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M16/-150	Versión
Código	<a href="#">1498330000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M20/-150	Versión
Código	<a href="#">1498340000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M8/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1497790000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1497810000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
Cantidad	25 ST	

**ES EPG/HPG 60 WM 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	KWPN-M12/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1497820000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-150 90	Versión
Código	<a href="#">1497830000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/150 90	Versión
Código	<a href="#">1496680000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-150	Versión
Código	<a href="#">1498710000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308129	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPLN/-150	Versión
Código	<a href="#">1492970000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302912	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VSTN/150	Versión
Código	<a href="#">1493120000</a>	Terminale planos, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302905	
Cantidad	50 ST	