

### Similar a la ilustración



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

Versión	Conector Herramienta para prensar, 240mm <sup>2</sup> , Cimpado WM
Código	<a href="#">2469640000</a>
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 240
GTIN (EAN)	4050118484052
Cantidad	1 Pieza

## ES EPG/HPG 60 WM 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	117 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Crimpado WM
Sección del terminal	nominal 240 mm <sup>2</sup>

### Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminal de serie europea	Sección máx. AWG	450
Sección mín. AWG	450	Zona de prensado, max.	240 mm <sup>2</sup>

### Matrices de prensado

Anchura de prensado	5 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	240
Anchura de prensado en mm	5		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	<a href="#">2453810000</a>	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

### 240 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-240	Versión
Código	<a href="#">1495480000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304756	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-240	Versión
Código	<a href="#">1495490000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305050	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-240	Versión
Código	<a href="#">1495500000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305142	
Cantidad	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	KRN-M14/-240	Versión
Código	<a href="#">1497270000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306842	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-240	Versión
Código	<a href="#">1495510000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304770	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-240	Versión
Código	<a href="#">1495520000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305104	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-240 S	Versión
Código	<a href="#">1494340000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304039	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KRN-M12/-240 S	Versión
Código	<a href="#">1494350000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303933	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KRN-M16/-240 S	Versión
Código	<a href="#">1494370000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304046	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KWN-M10/-240 90	Versión
Código	<a href="#">1494590000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304145	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-240 90	Versión
Código	<a href="#">1494610000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304244	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-240 90	Versión
Código	<a href="#">1494620000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304237	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-240 90	Versión
Código	<a href="#">1494630000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304138	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-240 45	Versión
Código	<a href="#">1495400000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305227	
Cantidad	15 ST	
Tipo	KWN-M16/-240 45	Versión
Código	<a href="#">1495410000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305203	
Cantidad	15 ST	
Tipo	KWN-M20/-240 45	Versión
Código	<a href="#">1495420000</a>	Terminale planos,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305234	
Cantidad	15 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	VSTN/-240	Versión	
Código	<a href="#">1497400000</a>	Terminale planos,240 mm²,240 mm²,Ninguno	
GTIN (EAN)	4050118306965		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KP-M10/-240	Versión	
Código	<a href="#">1498390000</a>	Terminale planos,240 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307818		
Cantidad	20 ST		
Tipo	KP-M12/-240	Versión	
Código	<a href="#">1498410000</a>	Terminale planos,240 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307672		
Cantidad	20 ST		
Tipo	KP-M14/-240	Versión	
Código	<a href="#">1498530000</a>	Terminale planos,240 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307689		
Cantidad	20 ST		
Tipo	KP-M16/-240	Versión	
Código	<a href="#">1498420000</a>	Terminale planos,240 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307825		
Cantidad	20 ST		
Tipo	KP-M20/-240	Versión	
Código	<a href="#">1498430000</a>	Terminale planos,240 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307832		
Cantidad	20 ST		