

### Similar a la ilustración



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | Conector Herramienta para prensar, 300mm <sup>2</sup> , Cimpado WM |
| Código     | <a href="#">2469650000</a>   |
| Tipo       | ES EPG/HPG 60 WM 300   |
| GTIN (EAN) | 4050118484045  |
| Cantidad   | 1 Pieza  |

## ES EPG/HPG 60 WM 300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |       |                        |             |
|-------------|-------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 22 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.8661 inch |
| Altura      | 42 mm | Altura (pulgadas)      | 1.6535 inch |
| Anchura     | 42 mm | Anchura (pulgadas)     | 1.6535 inch |
| Peso neto   | 88 g  |                        |             |

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Datos de herramienta para prensar

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tipo de prensado /perfil | Crimpado WM                 |
| Sección del terminal     | nominal 300 mm <sup>2</sup> |

### Descripción de contacto

|                   |                           |                        |                     |
|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| Tipo de contactos | Terminal de serie europea | Sección máx. AWG       | 600                 |
| Sección mín. AWG  | 600                       | Zona de prensado, max. | 300 mm <sup>2</sup> |

### Matrices de prensado

|                           |      |                                       |     |
|---------------------------|------|---------------------------------------|-----|
| Anchura de prensado       | 5 mm | Sección de conexión crimpada de cobre | 300 |
| Anchura de prensado en mm | 5    |                                       |     |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## ES EPG/HPG 60 WM 300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | EPG 60                     | Versión  |
| Código     | <a href="#">2453810000</a> | Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,               |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, |
| Cantidad   | 1 ST                       | Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval      |
| Tipo       | HPG 60                     | Versión  |
| Código     | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              | Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval      |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |

### 300 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo       | KP-M10/-300                | Versión                              |
| Código     | <a href="#">1498440000</a> | Terminale planos,300 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307764              |                                      |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                      |
| Tipo       | KP-M12/-300                | Versión                              |
| Código     | <a href="#">1498450000</a> | Terminale planos,300 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307788              |                                      |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                      |
| Tipo       | KP-M14/-300                | Versión                              |
| Código     | <a href="#">1498550000</a> | Terminale planos,300 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307924              |                                      |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                      |

## ES EPG/HPG 60 WM 300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

|            |                            |                          |  |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Tipo       | KP-M16/-300                | Versión                  |  |
| Código     | <a href="#">1498460000</a> | Terminale planos,300 mm² |  |
| GTIN (EAN) | 4050118307870              |                          |  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                          |  |
| Tipo       | KP-M20/-300                | Versión                  |  |
| Código     | <a href="#">1498470000</a> | Terminale planos,300 mm² |  |
| GTIN (EAN) | 4050118307849              |                          |  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                          |  |