


HDC IP68 HP 24B 1M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Las carcasas RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP68, IP69, en estado conectado, Tapa, Conexión brida-tornillo
Código	2473940000
Tipo	HDC IP68 HP 24B 1M63
GTIN (EAN)	4064675005094
Cantidad	1 Pieza

HDC IP68 HP 24B 1M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 780 g

Temperaturas

Temperatura límite -50 °C ... 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Resistencia química	Sustancia	Resistencia química
	Acetona	Resistente
	Gasóleo	Inestable
	Alcohol etílico	Resistente
	Aceite de transmisión	Con resistencia limitada
	Aceite hidráulico	Con resistencia limitada
	Bencina de petróleo	Inestable
	Transpiración	Con resistencia limitada
	Gasolina Premium	Inestable
	Agua	Resistente
	UV	Resistente
	Ozono	Resistente

Datos generales

Número de polos	0	Versión, cajas	Tapa
Tamaño de instalación	8	Grado inflamabilidad según UL 94	None
Color	Negro (similar a RAL 9005)	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo	Tapa	Serie	HighPower
Sin halógenos	false	BG	8
Tipo de protección	IP68, IP69, en estado conectado		

Datos generales

Par de apriete	11 Nm	Grado inflamabilidad según UL 94	None
Material capotas	Fundición inyectada de aluminio	Superficie	Esmalte en polvo

HDC IP68 HP 24B 1M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Tipo de protección	IP68, IP69, en estado conectado	Serie	HighPower
Carcasas EMC	Sí	Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable

Versión

Parte superior/Parte inferior/Tapa	Tapa	Tapa	con tapa
Par de apriete	11 Nm	Número de entradas de cable en la parte 1 superior	1
Número de entradas de cable en la parte 1 lateral		Versión, cajas	Tapa
Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo	Tamaño de instalación	8
Entrada de cable	con tuerca	Tipo	Tapa
Tipo de enclavamiento	Conexión brida-tornillo	Junta	Caucho de silicona
Tuercas (internas)	M 63	Color (RAL)	RAL 9005
BG	8		

Indicación importante

Información de producto En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponerse a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, ponte en contacto con nosotros.

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		