

MCB 1077 1P B 4A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto**Datos generales para pedido**

Versión	Fusible automático miniatura, Número de polos: 1, 4 A, blanco
Código	2479340000
Tipo	MCB 1077 1P B 4A ACDC
GTIN (EAN)	4050118490657
Cantidad	12 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 1077 1P B 4A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	60.2 mm	Profundidad (pulgadas)	2.3701 inch
Altura	82 mm	Altura (pulgadas)	3.2283 inch
Anchura	17.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.6929 inch
Peso neto	83.25 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura ambiente	-35 °C...70 °C
Temperatura de servicio	Humedad	40°C / 95% de humedad relativa, sin condensación

Datos eléctricos

Tipo de tensión	AC/DC	Tensión nominal AC	277 V
Tensión nominal DC	60 V	Corriente nominal	4 A
Capacidad de desconexión	10000.00 A		

Datos generales

Número de polos	1	Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de fijación	montaje sobre carriles	Vibración	según IEC 60068-2-6
Shock	según IEC 60068-2-27	Color	blanco

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		