Hoja técnica

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Datos generales para pedido

Código	2485310000
Tipo	SAI-WDF 5P B M12 K
GTIN (EAN)	4050118495942
Cantidad	1 Pieza

Hoja técnica

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto	19.36 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	5	Codificación	Codificación B
Superficie de contacto	bañado en oro	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Material capotas	CuZn	Material de contacto	CuZn
Tensión nominal	60 V	Corriente nominal	4 A
Tipo de protección	IP67	Prensaestopas	M 12
Rango de temperatura caja	-40 … +85 ° C		

Datos técnicos Aspectos generales

Número de polos	5	Codificación	Codificación B
Rosca de conexión	Conector hembra M12, Conector macho M12	Superficie de contacto	bañado en oro
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Material capotas	CuZn
Material de contacto	CuZn	Tensión nominal	60 V
Corriente nominal	4 A	Tipo de protección	IP67
Prensaestopas	M 12	Rango de temperatura caja	-40 … +85 ° C

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Esquema de polos



Esquema de polos

