

## IE-FCML-MINIUSB-0.3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Cables IE confeccionados

### Datos generales para pedido

Versión	Cable USB, Mini USB A, Interfaz de servicio, Mini USB A, 0.3 m
Código	<a href="#">2488200000</a>
Tipo	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Cantidad	1 Pieza

## IE-FCML-MINIUSB-0.3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Longitud	0.3 m	Longitud (pulgadas)	11.811 inch
Peso neto	29.5 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
Temperatura de colocación	

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

### Datos técnicos del cable

Color de revestimiento	negro
------------------------	-------

### Datos técnicos generales

Material capotas	PA	Tipo de protección	IP64
------------------	----	--------------------	------

### Conector derecho

Clavija de conexión derecha	USB A Mini, IP20, contacto hembra, recto, Interfaz de asistencia, Plástico, con apantallamiento
-----------------------------	---

### Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda	USB A Mini, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento
-------------------------------	--

### Montaje del cable

Color de revestimiento	negro
------------------------	-------

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		