



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none |
| Código     | <a href="#">248860000</a>  |
| Tipo       | HDC 24B ABU N  |
| GTIN (EAN) | 4050118541533  |
| Cantidad   | 1 Pieza  |

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E92202

#### Dimensiones y pesos

|                            |          |                             |             |
|----------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| Altura                     | 29.5 mm  | Altura (pulgadas)           | 1.1614 inch |
| Anchura                    | 57 mm    | Anchura (pulgadas)          | 2.2441 inch |
| Medida de fijación, altura | 32 mm    | Medida de fijación, anchura | 130 mm      |
| Peso neto                  | 124.96 g |                             |             |

#### Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

|                     |                     |                          |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Resistencia química | Sustancia           | Acetona                  |
|                     | Resistencia química | Con resistencia limitada |
|                     | Sustancia           | Aceite de perforación    |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Diésel                   |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Alcohol etílico          |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Aceite de transmisión    |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Aceite hidráulico        |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Refrigerante             |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Bencina de petróleo      |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Transpiración            |
|                     | Resistencia química | Resistente               |
|                     | Sustancia           | Gasolina Premium         |
|                     | Resistencia química | Con resistencia limitada |
| Sustancia           | Agua                |                          |
| Resistencia química | Resistente          |                          |
| Sustancia           | UV                  |                          |
| Resistencia química | Inestable           |                          |
| Sustancia           | Ozono               |                          |
| Resistencia química | Inestable           |                          |

## Datos técnicos

### Datos generales

|                              |                                 |              |                  |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| Material capotas             | Fundición inyectada de aluminio | Superficie   | Esmalte en polvo |
| Tipo de protección           | IP65, en estado conectado       | Carcasas EMC | No               |
| Material elemento de bloqueo | Poliamida, Acero inoxidable     |              |                  |

### Dimensiones

|                                      |        |                  |        |
|--------------------------------------|--------|------------------|--------|
| Distancia entre agujeros longitud A2 | 130 mm | Entrada de cable | No     |
| Anchura capota C                     | 43 mm  | Longitud, caja   | 120 mm |
| Altura capota B                      | 30 mm  |                  |        |

### Versión

|                                      |                       |   |  |
|--------------------------------------|-----------------------|---|--|
| Dimensiones de las entradas de cable | none                  | Parte superior/Parte inferior/Tapa                | Parte inferior                             |
| Tapa                                 | sin tapa              | Número de entradas de cable en la parte 0 lateral |  |
| Versión, cajas                       | Base abierta          | Versión, sistema de cierre                        | Enclavamiento lateral en la parte inferior |
| Diseño                               | Estándar              | Tamaño de instalación                             | 8  |
| Entrada de cable                     | No                    | Tipo  | Base abierta (paso)                        |
| Tipo de enclavamiento                | Enclavamiento lateral | Junta   | NBR  |
| Color (RAL)                          | RAL 7035              | BG  | 8  |
| Indicado para ModuPlug®              | Sí                    |   |  |

### Indicación importante

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Información de producto | Cuando monte las cajas, asegúrese de que la junta hermética esté correctamente colocada. |
|-------------------------|--|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## Accesorios

### Capota, entrada cable superior



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas. El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes. El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria. La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja. Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | HDC 64D TOBU 2M32G         | Versión  |
| Código     | <a href="#">1009710000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248771394              |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |
| Tipo       | HDC 64D TOBU 1M40G         | Versión  |
| Código     | <a href="#">1045560000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 40 |
| GTIN (EAN) | 4032248780532              |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |

### Carcasa de conector XXL, entrada de cable arriba



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas. El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes. El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria. La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja. Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | HDC 64D TOBU 1M50G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1111140000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, |
| GTIN (EAN) | 4032248964413              | Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las  |
| Cantidad   | 1 ST                       | entradas de cable: M 50   |

### Capota, entrada cable superior



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | HDC 24B TOBU 1PG21G        | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661370000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, |
| GTIN (EAN) | 4008190417925              | Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las  |
| Cantidad   | 1 ST                       | entradas de cable: PG 21  |
| Tipo       | HDC 24B TOBU 1PG29G        | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661380000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, |
| GTIN (EAN) | 4008190417932              | Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las  |
| Cantidad   | 1 ST                       | entradas de cable: PG 29  |
| Tipo       | HDC 64D TOBU 1PG21G        | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661440000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, |
| GTIN (EAN) | 4008190417994              | Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las  |
| Cantidad   | 1 ST                       | entradas de cable: PG 21  |
| Tipo       | HDC 64D TOBU 1PG29G        | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661460000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, |
| GTIN (EAN) | 4008190418014              | Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las  |
| Cantidad   | 1 ST                       | entradas de cable: PG 29  |
| Tipo       | HDC 64D TOBU 1M32G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1786830000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, |
| GTIN (EAN) | 4032248204076              | Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las  |
| Cantidad   | 1 ST                       | entradas de cable: M 32   |

## HDC 24B ABU N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | HDC 24B TOBU 1M32G         | Versión  |
| Código     | <a href="#">1787810000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248205257              |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |
| Tipo       | HDC 24B TOBU 1M25G         | Versión  |
| Código     | <a href="#">1787820000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205264              |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |
| Tipo       | HDC 24B TOBU 1M40G         | Versión  |
| Código     | <a href="#">1902980000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40 |
| GTIN (EAN) | 4032248585274              |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |

## Carcasa de conector XXL, entrada de cable lateral



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

## Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | HDC 64D TSBU 1M50G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1111130000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 50 |
| GTIN (EAN) | 4032248967711              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |

## Accesorios

### Capota, entrada cable lateral



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | HDC 24B TSBU 1PG21G        | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661230000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65,                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190417789              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                 |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21 |
| Tipo       | HDC 24B TSBU 1PG29G        | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661240000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65,                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190417796              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                 |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29 |
| Tipo       | HDC 64D TSBU 1PG21G        | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661300000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65,                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190417857              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                 |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21     |
| Tipo       | HDC 64D TSBU 1PG29G        | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661320000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65,                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190417871              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                 |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29     |
| Tipo       | HDC 64D TSBU 1M32G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1786770000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65,                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248204014              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                 |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32      |
| Tipo       | HDC 64D TSBU 1M25G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1786780000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65,                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248204021              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                 |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25      |
| Tipo       | HDC 24B TSBU 1M32G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1787750000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65,                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248205097              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                 |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32  |

## HDC 24B ABU N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | HDC 24B TSBU 1M25G         | Versión  |
| Código     | <a href="#">1787760000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65,                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248205103              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25 |
| Tipo       | HDC 64D TSBU 1M40G         | Versión  |
| Código     | <a href="#">1809630000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65,                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248284986              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 40     |
| Tipo       | HDC 24B TSBU 1M40G         | Versión  |
| Código     | <a href="#">1902480000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65,                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248592944              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40 |

## Tapa



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

## Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | HDC 24B DODQ 4B0           | Versión  |
| Código     | <a href="#">1665630000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65,                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190422653              | en estado conectado, Tapa para partes inferiores de la capota,                                   |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none |

## Contrapiezas

### Base abierta



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas. El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes. El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria. La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja. Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | HDC 24B ABU                | Versión   |
| Código     | <a href="#">1212400000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65,  |
| GTIN (EAN) | 4008190083939              | en estado conectado, Base abierta, Enclavamiento lateral en la  |
| Cantidad   | 1 ST                       | parte inferior, Enclavamiento lateral no reemplazable, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none |
| Tipo       | HDC 24B ABU N              | Versión   |
| Código     | <a href="#">2488600000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en   |
| GTIN (EAN) | 4050118541533              | estado conectado, Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte   |
| Cantidad   | 1 ST                       | inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none  |

### Capotas cerradas



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas. El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes. El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria. La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja. Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | HDC 24B KBU 1M25G          | Versión   |
| Código     | <a href="#">1787920000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en |
| GTIN (EAN) | 4032248205363              | estado conectado, Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte |
| Cantidad   | 1 ST                       | inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25      |

### Contrapiezas

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | HDC 24B KBU 1PG21G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661720000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418274              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 24B KBU 1PG29G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661730000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418281              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 64D KBU 1M32G          | Versión   |
| Código     | <a href="#">1786960000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32      |
| GTIN (EAN) | 4032248204205              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 64D KBU 1PG29G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661810000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29     |
| GTIN (EAN) | 4008190418359              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |

### Base cerrada



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | HDC 24B SBU 1M25G          | Versión   |
| Código     | <a href="#">1901150000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248521258              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 24B SBU 1M25G N        | Versión   |
| Código     | <a href="#">2560960000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4050118673227              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 24B SBU 1PG21G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661510000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418069              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 24B SBU 1PG21G N       | Versión   |
| Código     | <a href="#">2560750000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4050118676747              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |

### Contrapiezas

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | HDC 24B SBU 2M25G          | Versión   |
| Código     | <a href="#">1787870000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248205318              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 24B SBU 2PG21G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661520000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418076              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 24B SBU 2M25G N        | Versión   |
| Código     | <a href="#">2560970000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4050118676730              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 64D SBU 1M25G          | Versión   |
| Código     | <a href="#">1904340000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25      |
| GTIN (EAN) | 4032248585601              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 64D SBU 1M32G          | Versión   |
| Código     | <a href="#">1904350000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32      |
| GTIN (EAN) | 4032248585298              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 64D SBU 1M32G N        | Versión   |
| Código     | <a href="#">2561050000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32      |
| GTIN (EAN) | 4050118680195              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 64D SBU 2M25G          | Versión   |
| Código     | <a href="#">1786890000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25      |
| GTIN (EAN) | 4032248204137              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 64D SBU 2M25G N        | Versión   |
| Código     | <a href="#">2561060000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32      |
| GTIN (EAN) | 4050118680508              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 64D SBU 2M32G          | Versión   |
| Código     | <a href="#">1786880000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32      |
| GTIN (EAN) | 4032248204120              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 64D SBU 2M32G N        | Versión   |
| Código     | <a href="#">2550540000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32      |
| GTIN (EAN) | 4064675005087              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 64D SBU 2PG21G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661590000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21     |
| GTIN (EAN) | 4008190418144              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 64D SBU 2PG29G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1661630000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29     |
| GTIN (EAN) | 4008190418182              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | HDC 64D SBU 2PG29G N       | Versión   |
| Código     | <a href="#">2560790000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32      |
| GTIN (EAN) | 4050118894103              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |