

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Conectores PushPull Power según especificación PROFINET

### Datos generales para pedido

Versión	Conector de potencia, Brida, PROFINET, Juego de bridas
Código	<u>2493480000</u>
Tipo	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Cantidad	1 Pieza





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Homologaciones			
Homologaciones	<b>71</b>		
ROHS	Conformidad		
JL File Number Search	Sitio web UL		
Núm. de certificación (UR)	E92202		
Dimensiones y pesos			
Anchura	46 mm	Anchura (pulgadas)	1.811 inch
Longitud	66 mm	Longitud (pulgadas)	2.5984 inch
Peso neto	54 g	Estigitud (pargadas)	2.000 1 111011
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-40 °C70 °C
Temperatura de colocación		Tomporatura de convicio	10 070 0
Conformidad medioambiental	l del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención		
RoHS REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
	on oviio per enemia dei e	, 1 70 011 pasa	
Datos generales			
	_		0 1 ' 1
Número de polos	5	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Apantallamiento	no apantallado	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Color	gris plata	Material capotas	Fundición inyectada de zinc, niquelado
Material de contacto	aleación de cobre	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.75 mm <sup>2</sup>	Tipo de montaje	4 Herramientas para atornillar
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	≥ 100
Grado de polución	2	Conexión 1	PushPull Power
Conexión 2	Conex. directa	Material junta	NBR
Tipo de enclavamiento	Push Pull		
Normas generales			
Conector norma	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Núm. de certificación (UR)	E92202
Normas			
Conector norma	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126		
Propiedades eléctricas			
	0.4.1/	0 1111	40.4
Tensión de servicio	24 V	Capacidad de carga a 50 °C	16 A

Fecha de creación 11.11.2025 04:27:50 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

# Hoja técnica

## **IE-BSS-VAPM-24V**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# Dibujos

### Dibujo acotado



### Dibujo



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

Hoja técnica

## **IE-BSS-VAPM-24V**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accesorios**

### Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

### Datos generales para pedido

4032248823093

Tipo	IE-BP-VAPP	Versión
Código	1068930000	Base ,96 tapa de protección

Cantidad 10 ST

GTIN (EAN)

6 Versión del catálogo / Dibujos