



Conectores PushPull Power según especificación PROFINET

Datos generales para pedido

Versión	Conector de potencia, Brida, PROFINET, Juego de bridas
Código	249348000
Tipo	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Cantidad	1 Pieza

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E92202

Dimensiones y pesos

Anchura	46 mm	Anchura (pulgadas)	1.811 inch
Longitud	66 mm	Longitud (pulgadas)	2.5984 inch
Peso neto	54 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Número de polos	5	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Apantallamiento	no apantallado	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Color	gris plata	Material capotas	Fundición inyectada de zinc, niquelado
Material de contacto	aleación de cobre	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.75 mm ²	Tipo de montaje	4 Herramientas para atornillar
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	≥ 100
Grado de polución	2	Conexión 1	PushPull Power
Conexión 2	Conex. directa	Material junta	NBR
Tipo de enclavamiento	Push Pull		

Normas generales

Conector norma	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Núm. de certificación (UR)	E92202
----------------	--	----------------------------	--------

Normas

Conector norma	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
----------------	--

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio	24 V	Capacidad de carga a 50 °C	16 A
---------------------	------	----------------------------	------


Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Dibujos

Dibujo acotado



Dibujo



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-VAPP	Versión	
Código	1068930000	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248823093		
Cantidad	10 ST		