



Conectores PushPull Power según especificación PROFINET

NET

Datos generales para pedido

Versión	Conecotor de potencia, Sujeción para equipo, PROFINET
Código	2493490000
Tipo	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E92202

Dimensiones y pesos

Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	36.2 mm	Anchura (pulgadas)	1.4252 inch
Longitud	14.2 mm	Longitud (pulgadas)	0.5591 inch
Peso neto	23 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...80 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales


Apantallamiento	no apantallado	Color	gris plata
Material capotas	Fundición inyectada de zinc, niquelado	Tipo de montaje	4 Herramientas para atornillar
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	500
Grado de polución	2	Material junta	NBR
Tipo de enclavamiento	Push Pull		

Normas generales

Núm. de certificación (UR) E92202

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Dibujos**Dibujo acotado****Sección del montaje**