

## IE-BHD-VAPM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Conectores PushPull Power según especificación PROFINET

### Datos generales para pedido

Versión	Conector de potencia, Sujeción para equipo, PROFINET
Código	<a href="#">2493490000</a>
Tipo	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Cantidad	1 Pieza

## IE-BHD-VAPM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (UR)	E92202

### Dimensiones y pesos

Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	36.2 mm	Anchura (pulgadas)	1.4252 inch
Longitud	14.2 mm	Longitud (pulgadas)	0.5591 inch
Peso neto	23 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...80 °C
Temperatura de colocación		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Apantallamiento	no apantallado	Color	gris plata
Material capotas	Fundición inyectada de zinc, niquelado	Tipo de montaje	4 Herramientas para atornillar
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	500
Grado de polución	2	Material junta	NBR
Tipo de enclavamiento	Push Pull		

### Normas generales


Núm. de certificación (UR)	E92202
----------------------------	--------

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Dibujos

Dibujo acotado



Sección del montaje

