

RCL425024T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

Versión	, Relé, Número de contactos: 2, Contacto comutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable
Código	2494270000
Tipo	RCL425024T
GTIN (EAN)	4050118517507
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	29 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1417 inch
Altura	15.7 mm	Altura (pulgadas)	0.6181 inch
Anchura	12.7 mm	Anchura (pulgadas)	0.5 inch
Peso neto	13.3 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Temperatura de servicio		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Lado de mando

Tensión de mando nominal	24 V DC ±10 %	Indicador de estado	No
--------------------------	---------------	---------------------	----

Lado de carga

Intensidad permanente	8 A	Tensión de conex. AC, max.	250 V
Intens. de conex. mín.	5 mA	Tipo de contacto	2 CO contact (AgNi)

Coordinación de aislamiento

Tipo de protección	IP40
--------------------	------

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conexión enchufable
------------------------------------	---------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		