

Imagen de producto



Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

Versión	, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión enchufable
Código	2494300000
Tipo	RCL425615T
GTIN (EAN)	4050118517514
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	29 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1417 inch
Altura	15.7 mm	Altura (pulgadas)	0.6181 inch
Anchura	12.7 mm	Anchura (pulgadas)	0.5 inch
Peso neto	13 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Lado de mando

Tensión de mando nominal	115 V AC	Indicador de estado	No
--------------------------	----------	---------------------	----

Lado de carga

Tensión nominal de conexión	250 V AC	Tensión de conex. AC, max.	132 V
Tipo de contacto	2 CO contact (AgNi)		

Datos generales

Color	transparente
-------	--------------

Coordinación de aislamiento

Grado de polución	3	Tipo de protección	IP67
-------------------	---	--------------------	------

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conexión enchufable
------------------------------------	---------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		