



## HDC C MHX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

### Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, Contacto crimpado, MHX, Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 8, torneado, aleación de cobre
Código	<a href="#">2494550000</a>
Tipo	HDC C MHX SM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118504521
Cantidad	25 Pieza

**HDC C MHX SM10.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 3.19 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención  
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Datos generales**

Diámetro de contacto macho Ø	4 mm	Sección máx. AWG	AWG 8
Longitud de desaislado, conexión nominal	15 mm	Tipo de conexión	Conexión crimpada
Versión, conector	MHX	Resistencia de paso	$\leq 1 \text{ m}\Omega$
Sección de conexión del conductor, max.	8 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min. 10 mm <sup>2</sup>	
Superficie	plata	Ciclos de enchufado	$\geq 500$
Tipo	Macho	Material básico	aleación de cobre
Contactos	torneado	Sección de conexión del conductor	10 - 8 mm <sup>2</sup>
Material del contacto	aleación de cobre		

**Indicación importante**

Información de producto conductor semirrígido flexible sólo modelos 1231 ó 1028

**Clasificaciones**


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC C MHX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



**HDC C MHX SM10.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Crimping tools**

Herramientas para prensar contactos torneados

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

**Datos generales para pedido**

Tipo	CTIN CM 3.6	Versión
Código	<a href="#">9205440000</a>	Herramienta para prensar contactos, 1.5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 4-Indent-
GTIN (EAN)	4032248734146	Crimp
Cantidad	1 ST	