

### Similar a la ilustración



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

Versión	Conector Herramienta para prensar, 25mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal
Código	<a href="#">2505180000</a>
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 25
GTIN (EAN)	4050118519570
Cantidad	1 Pieza

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	167 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada hexagonal		
Sección del terminal	nominal		25 mm <sup>2</sup>

### Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminal DIN 46235, Terminal DIN 46267, apartado 1	Sección máx. AWG	4
Sección mín. AWG	4	Zona de prensado, max.	25 mm <sup>2</sup>

### Matrices de prensado

Valor característico	10	Anchura de prensado	5 mm
Sección de conexión crimpada de aluminio	10	Sección de conexión crimpada de cobre	25
Anchura de prensado en mm	12		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	<a href="#">2453810000</a>	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M5/-25	Versión
Código	<a href="#">1495830000</a>	Terminale planos, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-25	Versión
Código	<a href="#">1496490000</a>	Terminale planos, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-25	Versión
Código	<a href="#">1496500000</a>	Terminale planos, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Cantidad	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	KRN-M10/-25	Versión
Código	<a href="#">1496510000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-25	Versión
Código	<a href="#">1496520000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M14/-25	Versión
Código	<a href="#">1496530000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1495850000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1495870000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1495880000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1495890000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M14/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1495900000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Cantidad	100 ST	

### 240 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

Tipo	KWN-M6/-25 45	Versión
Código	<a href="#">1496180000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Cantidad	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	KWN-M8/-25 45	Versión	
Código	<a href="#">1496190000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²	
GTIN (EAN)	4050118306231		
Cantidad	100 ST		

### 25 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

Tipo	KWN-M10/-25 45	Versión	
Código	<a href="#">1496200000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²	
GTIN (EAN)	4050118305593		
Cantidad	100 ST		
Tipo	KWN-M12/-25 45	Versión	
Código	<a href="#">1496210000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm²	
GTIN (EAN)	4050118305715		
Cantidad	100 ST		
Tipo	VSTN/-25	Versión	
Código	<a href="#">1494730000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm²,Ninguno	
GTIN (EAN)	4050118304275		
Cantidad	50 ST		
Tipo	KP-M6/-25	Versión	
Código	<a href="#">1497970000</a>	Terminale planos,25 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307412		
Cantidad	100 ST		
Tipo	KP-M8/-25	Versión	
Código	<a href="#">1497980000</a>	Terminale planos,25 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307528		
Cantidad	100 ST		
Tipo	KP-M10/-25	Versión	
Código	<a href="#">1497990000</a>	Terminale planos,25 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307535		
Cantidad	100 ST		
Tipo	KP-M12/-25	Versión	
Código	<a href="#">1498000000</a>	Terminale planos,25 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307504		
Cantidad	100 ST		
Tipo	KP-M16/-25	Versión	
Código	<a href="#">1498010000</a>	Terminale planos,25 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307443		
Cantidad	100 ST		

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	KWPN-M6/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1497490000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1497510000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1497520000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1497530000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-25	Versión
Código	<a href="#">1498640000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308013	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-25	Versión
Código	<a href="#">1494120000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M6/-25	Versión
Código	<a href="#">1494130000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-25	Versión
Código	<a href="#">1494140000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-25	Versión
Código	<a href="#">1494150000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-25	Versión
Código	<a href="#">1494160000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-25	Versión
Código	<a href="#">1493490000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KSN/-25	Versión
Código	<a href="#">1492800000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VPLN/-25	Versión
Código	<a href="#">1492910000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302646	
Cantidad	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

Tipo	VSTN/25	Versión	
Código	<a href="#">1493050000</a>	Terminale planos,25 mm²,25 mm²,Ninguno	
GTIN (EAN)	4050118302783		
Cantidad	100 ST		