

### Similar a la ilustración



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | Conector Herramienta para prensar, 25mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal |
| Código     | <a href="#">2505180000</a>   |
| Tipo       | ES EPG/HPG 60 HEX 25   |
| GTIN (EAN) | 4050118519570  |
| Cantidad   | 1 Pieza  |

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |       |                        |             |
|-------------|-------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 22 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.8661 inch |
| Altura      | 42 mm | Altura (pulgadas)      | 1.6535 inch |
| Anchura     | 42 mm | Anchura (pulgadas)     | 1.6535 inch |
| Peso neto   | 167 g |                        |             |

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Datos de herramienta para prensar

|                          |                             |  |                    |
|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Tipo de prensado /perfil | Conexión crimpada hexagonal |  |                    |
| Sección del terminal     | nominal                     |  | 25 mm <sup>2</sup> |

### Descripción de contacto

|                   |  |                        |                    |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|
| Tipo de contactos | Terminal DIN 46235,<br>Terminal DIN 46267,<br>apartado 1 | Sección máx. AWG       | 4                  |
| Sección mín. AWG  | 4  | Zona de prensado, max. | 25 mm <sup>2</sup> |

### Matrices de prensado

|  |    |                                       |      |
|--|----|---------------------------------------|------|
| Valor característico                     | 10 | Anchura de prensado                   | 5 mm |
| Sección de conexión crimpada de aluminio | 10 | Sección de conexión crimpada de cobre | 25   |
| Anchura de prensado en mm                | 12 |                                       |      |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | EPG 60                     | Versión  |
| Código     | <a href="#">2453810000</a> | Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,               |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, |
| Cantidad   | 1 ST                       | Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval      |
| Tipo       | HPG 60                     | Versión  |
| Código     | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              | Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval      |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |

### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | KRN-M5/-25                 | Versión  |
| Código     | <a href="#">1495830000</a> | Terminale planos, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305562              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KRN-M6/-25                 | Versión  |
| Código     | <a href="#">1496490000</a> | Terminale planos, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305784              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KRN-M8/-25                 | Versión  |
| Código     | <a href="#">1496500000</a> | Terminale planos, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305975              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | KRN-M10/-25                | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1496510000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305814              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | KRN-M12/-25                | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1496520000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306163              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | KRN-M14/-25                | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1496530000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305883              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | KWN-M6/-25 90              | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1495850000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305456              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | KWN-M8/-25 90              | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1495870000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305470              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | KWN-M10/-25 90             | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1495880000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305449              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | KWN-M12/-25 90             | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1495890000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305647              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | KWN-M14/-25 90             | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1495900000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305517              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |

### 240 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | KWN-M6/-25 45              | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1496180000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305876              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |


## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

#### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | KWN-M8/-25 45              | Versión  |  |
| Código     | <a href="#">1496190000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |  |
| GTIN (EAN) | 4050118306231              |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |  |

#### 240 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | KWN-M10/-25 45             | Versión  |  |
| Código     | <a href="#">1496200000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |  |
| GTIN (EAN) | 4050118305593              |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |  |

#### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | KWN-M12/-25 45             | Versión  |  |
| Código     | <a href="#">1496210000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |  |
| GTIN (EAN) | 4050118305715              |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |  |

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | VSTN/-25                   | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1494730000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm²,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118304275              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | KP-M6/-25                  | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1497970000</a> | Terminale planos,25 mm²                |
| GTIN (EAN) | 4050118307412              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KP-M8/-25                  | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1497980000</a> | Terminale planos,25 mm²                |
| GTIN (EAN) | 4050118307528              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KP-M10/-25                 | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1497990000</a> | Terminale planos,25 mm²                |
| GTIN (EAN) | 4050118307535              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KP-M12/-25                 | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1498000000</a> | Terminale planos,25 mm²                |
| GTIN (EAN) | 4050118307504              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KP-M16/-25                 | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1498010000</a> | Terminale planos,25 mm²                |
| GTIN (EAN) | 4050118307443              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KWPN-M6/-25 90             | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1497490000</a> | Terminale planos,25 mm²                |
| GTIN (EAN) | 4050118306668              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KWPN-M8/-25 90             | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1497510000</a> | Terminale planos,25 mm²                |
| GTIN (EAN) | 4050118306972              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KWPN-M10/-25 90            | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1497520000</a> | Terminale planos,25 mm²                |
| GTIN (EAN) | 4050118306989              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KWPN-M12/-25 90            | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1497530000</a> | Terminale planos,25 mm²                |
| GTIN (EAN) | 4050118307108              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | VPN/-25                    | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1498640000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm²,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118308013              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KQN-M5/-25                 | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1494120000</a> | Terminale planos,25 mm²                |
| GTIN (EAN) | 4050118303827              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | KQN-M6/-25                 | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1494130000</a> | Terminale planos,25 mm²                |
| GTIN (EAN) | 4050118303858              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | KQN-M8/-25                 | Versión  |
| Código     | <a href="#">1494140000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>                              |
| GTIN (EAN) | 4050118303872              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | KQN-M10/-25                | Versión  |
| Código     | <a href="#">1494150000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>                              |
| GTIN (EAN) | 4050118303865              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | KQN-M12/-25                | Versión  |
| Código     | <a href="#">1494160000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>                              |
| GTIN (EAN) | 4050118303902              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | KQN-M16/-25                | Versión  |
| Código     | <a href="#">1493490000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>                              |
| GTIN (EAN) | 4050118303148              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | KSN/-25                    | Versión  |
| Código     | <a href="#">1492800000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>          |
| GTIN (EAN) | 4050118302592              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | VPLN/-25                   | Versión  |
| Código     | <a href="#">1492910000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118302646              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | VSTN/25                    | Versión  |
| Código     | <a href="#">1493050000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118302783              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |