

Similar a la ilustración



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Conector Herramienta para prensar, 35mm ² , Conexión crimpada hexagonal
Código	2505190000
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 35
GTIN (EAN)	4050118519587
Cantidad	1 Pieza

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	140 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada hexagonal		
Sección del terminal	nominal		35 mm ²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminal DIN 46235, Terminal DIN 46267, apartado 1	Sección máx. AWG	2
Sección mín. AWG	2	Zona de prensado, max.	35 mm ²

Matrices de prensado

Valor característico	12	Anchura de prensado	5 mm
Sección de conexión crimpada de aluminio	16+25	Sección de conexión crimpada de cobre	35
Anchura de prensado en mm	5		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

35 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M6/-35	Versión
Código	1496540000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-35	Versión
Código	1496550000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-35	Versión
Código	1496570000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Cantidad	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KRN-M12/-35	Versión
Código	1496580000	Terminale planos,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-35 S	Versión
Código	1494790000	Terminale planos,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-35 S	Versión
Código	1494810000	Terminale planos,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M6/-35 90	Versión
Código	1495910000	Terminale planos,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-35 90	Versión
Código	1495920000	Terminale planos,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-35 90	Versión
Código	1495930000	Terminale planos,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-35 90	Versión
Código	1495940000	Terminale planos,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M14/-35 90	Versión
Código	1494640000	Terminale planos,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M16/-35 90	Versión
Código	1494690000	Terminale planos,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-35 45	Versión
Código	1496220000	Terminale planos,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWN-M8/-35 45	Versión
Código	1496230000	Terminale planos,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWN-M10/-35 45	Versión
Código	1496240000	Terminale planos,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWN-M12/-35 45	Versión
Código	1496250000	Terminale planos,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Cantidad	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	VSTN/-35	Versión
Código	1494740000	Terminale planos,35 mm²,35 mm²,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304428	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M6/-35	Versión
Código	1498020000	Terminale planos,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-35	Versión
Código	1498030000	Terminale planos,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-35	Versión
Código	1498040000	Terminale planos,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M12/35	Versión
Código	1498050000	Terminale planos,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M16/-35	Versión
Código	1498060000	Terminale planos,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M6/-35 90	Versión
Código	1497540000	Terminale planos,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-35 90	Versión
Código	1497550000	Terminale planos,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-35 90	Versión
Código	1497570000	Terminale planos,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-35 90	Versión
Código	1497580000	Terminale planos,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-35	Versión
Código	1498650000	Terminale planos,35 mm²,35 mm²,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308143	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-35	Versión
Código	1494170000	Terminale planos,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304015	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-35	Versión
Código	1494180000	Terminale planos,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304022	
Cantidad	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KQN-M10/-35	Versión
Código	1494190000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-35	Versión
Código	1493130000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-35	Versión
Código	1493140000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M20/-35	Versión
Código	1493520000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KSN/-35	Versión
Código	1492810000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VPLN/-35	Versión
Código	1492920000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302752	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/35	Versión
Código	1493060000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302943	
Cantidad	100 ST	