

Similar a la ilustración

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Conejero Herramienta para prensar, 50mm ² , Conexión crimpada hexagonal
Código	2505200000
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 50
GTIN (EAN)	4050118519600
Cantidad	1 Pieza

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	138 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conección crimpada hexagonal
Sección del terminal	nominal

50 mm²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminal DIN 46235, Terminal DIN 46267, apartado 1	Sección máx. AWG	1
Sección mín. AWG	1	Zona de prensado, max.	50 mm ²

Matrices de prensado

Valor característico	14	Anchura de prensado	5 mm
Sección de conexión crimpada de aluminio	35	Sección de conexión crimpada de cobre	50
Anchura de prensado en mm	5		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Accesorios**Herramientas**

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

50 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M6/-50	Versión
Código	1496590000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-50	Versión
Código	1496600000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-50	Versión
Código	1496610000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Cantidad	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KRN-M12/-50	Versión
Código	1496620000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M14/-50	Versión
Código	1495750000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M16/-50	Versión
Código	1496630000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M20/-50	Versión
Código	1495840000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-50 S	Versión
Código	1494820000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-50 S	Versión
Código	1494830000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-50 S	Versión
Código	1494840000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M6/-50 90	Versión
Código	1495950000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-50 90	Versión
Código	1495970000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-50 90	Versión
Código	1495980000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-50 90	Versión
Código	1495990000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M14/50 90	Versión
Código	1494650000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M16/-50 90	Versión
Código	1496000000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Cantidad	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWN-M20/-50 90	Versión
Código	1494710000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-50 45	Versión
Código	1496270000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWN-M8/-50 45	Versión
Código	1496280000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWN-M10/-50 45	Versión
Código	1496290000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWN-M12/-50 45	Versión
Código	1496300000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VSTN/-50	Versión
Código	1494750000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304381	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M6/-50	Versión
Código	1498510000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-50	Versión
Código	1498070000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-50	Versión
Código	1498080000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M12/-50	Versión
Código	1498090000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M14/-50	Versión
Código	1498570000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M16/-50	Versión
Código	1498110000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M20/-50	Versión
Código	1498120000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Cantidad	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWPN-M8/-50 90	Versión
Código	1497590000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-50 90	Versión
Código	1497610000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-50 90	Versión
Código	1497620000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M16/-50 90	Versión
Código	1497630000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-50	Versión
Código	1498660000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307948	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M6/-50	Versión
Código	1493510000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-50	Versión
Código	1493150000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-50	Versión
Código	1493160000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-50	Versión
Código	1493170000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-50	Versión
Código	1493180000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M20/-50	Versión
Código	1493530000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KSN/-50	Versión
Código	1492820000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VPLN/-50	Versión
Código	1492930000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302684	
Cantidad	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	VSTN/50	Versión
Código	1493070000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302691	
Cantidad	100 ST	