

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Similar a la ilustración



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Conector Herramienta para prensar, 185mm ² , Conexión crimpada hexagonal
Código	2505250000
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 185
GTIN (EAN)	4050118519617
Cantidad	1 Pieza

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	128 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada hexagonal		
Sección del terminal	nominal		185 mm ²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminal DIN 46235, Terminal DIN 46267, apartado 1	Sección máx. AWG	6/0
Sección mín. AWG	6/0	Zona de prensado, max.	185 mm ²

Matrices de prensado

Valor característico	25	Anchura de prensado	5 mm
Sección de conexión crimpada de aluminio	150	Sección de conexión crimpada de cobre	185
Anchura de prensado en mm	5		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

185 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-185	Versión
Código	1497290000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-185	Versión
Código	1495430000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-185	Versión
Código	1495440000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
Cantidad	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KRN-M14/-185	Versión
Código	1497250000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-185	Versión
Código	1495450000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-185	Versión
Código	1495470000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-185 S	Versión
Código	1494980000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-185 S	Versión
Código	1494990000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M16/-185 S	Versión
Código	1495000000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KWN-M10/-185 90	Versión
Código	1494540000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-185 90	Versión
Código	1494550000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-185 90	Versión
Código	1494570000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-185 90	Versión
Código	1494580000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-185 45	Versión
Código	1495340000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWN-M12/-185 45	Versión
Código	1495350000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWN-M16/-185 45	Versión
Código	1495370000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
Cantidad	20 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWN-M20/-185 45	Versión
Código	1495380000	Terminale planos,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118305135	
Cantidad	20 ST	
Tipo	VSTN/-185	Versión
Código	1497390000	Terminale planos,185 mm²,185 mm²,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306798	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M8/-185	Versión
Código	1498540000	Terminale planos,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307894	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M10/-185	Versión
Código	1498350000	Terminale planos,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307665	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M12/-185	Versión
Código	1498360000	Terminale planos,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307726	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M14/-185	Versión
Código	1498590000	Terminale planos,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307887	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M16/-185	Versión
Código	1498370000	Terminale planos,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307733	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M20/-185	Versión
Código	1498380000	Terminale planos,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307757	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M8/-185 90	Versión
Código	1496800000	Terminale planos,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306316	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-185 90	Versión
Código	1496690000	Terminale planos,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306170	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-185 90	Versión
Código	1496700000	Terminale planos,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306323	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-185 90	Versión
Código	1496710000	Terminale planos,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306262	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/-185 90	Versión
Código	1496720000	Terminale planos,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306187	
Cantidad	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	VPN/-185	Versión	
Código	1498720000	Terminale planos,185 mm ² ,185 mm ² ,Ninguno	
GTIN (EAN)	4050118308051		
Cantidad	25 ST		

240 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-240	Versión	
Código	1495480000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304756		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KRN-M10/-240	Versión	
Código	1495490000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305050		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KRN-M12/-240	Versión	
Código	1495500000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305142		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KRN-M14/-240	Versión	
Código	1497270000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306842		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KRN-M16/-240	Versión	
Código	1495510000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304770		
Cantidad	25 ST		