

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Conector Herramienta para prensar, 240mm ² , Conexión crimpada hexagonal
Código	2505260000
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 240
GTIN (EAN)	4050118519648
Cantidad	1 Pieza

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	106 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada hexagonal		
Sección del terminal	nominal		240 mm ²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminal DIN 46235, Terminal DIN 46267, apartado 1	Sección máx. AWG	450
Sección mín. AWG	450	Zona de prensado, max.	240 mm ²

Matrices de prensado

Valor característico	28	Anchura de prensado	5 mm
Sección de conexión crimpada de aluminio	185	Sección de conexión crimpada de cobre	240
Anchura de prensado en mm	5		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

240 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-240	Versión
Código	1495480000	Terminale planos, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-240	Versión
Código	1495490000	Terminale planos, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-240	Versión
Código	1495500000	Terminale planos, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
Cantidad	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KRN-M14/-240	Versión
Código	1497270000	Terminale planos,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118306842	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-240	Versión
Código	1495510000	Terminale planos,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304770	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-240	Versión
Código	1495520000	Terminale planos,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305104	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-240 S	Versión
Código	1494340000	Terminale planos,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304039	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KRN-M12/-240 S	Versión
Código	1494350000	Terminale planos,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118303933	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KRN-M16/-240 S	Versión
Código	1494370000	Terminale planos,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304046	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KWN-M10/-240 90	Versión
Código	1494590000	Terminale planos,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304145	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-240 90	Versión
Código	1494610000	Terminale planos,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304244	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-240 90	Versión
Código	1494620000	Terminale planos,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304237	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-240 90	Versión
Código	1494630000	Terminale planos,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304138	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-240 45	Versión
Código	1495400000	Terminale planos,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305227	
Cantidad	15 ST	
Tipo	KWN-M16/-240 45	Versión
Código	1495410000	Terminale planos,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305203	
Cantidad	15 ST	
Tipo	KWN-M20/-240 45	Versión
Código	1495420000	Terminale planos,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305234	
Cantidad	15 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	VSTN/-240	Versión	
Código	1497400000	Terminale planos,240 mm²,240 mm²,Ninguno	
GTIN (EAN)	4050118306965		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KP-M10/-240	Versión	
Código	1498390000	Terminale planos,240 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307818		
Cantidad	20 ST		
Tipo	KP-M12/-240	Versión	
Código	1498410000	Terminale planos,240 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307672		
Cantidad	20 ST		
Tipo	KP-M14/-240	Versión	
Código	1498530000	Terminale planos,240 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307689		
Cantidad	20 ST		
Tipo	KP-M16/-240	Versión	
Código	1498420000	Terminale planos,240 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307825		
Cantidad	20 ST		
Tipo	KP-M20/-240	Versión	
Código	1498430000	Terminale planos,240 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307832		
Cantidad	20 ST		