

ES EPG/HPG 60 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Conector Herramienta para prensar, 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal
Código	2505270000
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 300
GTIN (EAN)	4050118519655
Cantidad	1 Pieza

ES EPG/HPG 60 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	85.36 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada hexagonal		
Sección del terminal	nominal	300 mm ²	

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminal DIN 46235, Terminal DIN 46267, apartado 1	Sección máx. AWG	600
Sección mín. AWG	600	Zona de prensado, max.	300 mm ²

Matrices de prensado

Valor característico	32	Anchura de prensado	5 mm
Sección de conexión crimpada de aluminio	240	Sección de conexión crimpada de cobre	300
Anchura de prensado en mm	5		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	

300 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KP-M10/-300	Versión
Código	1498440000	Terminale planos,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307764	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KP-M12/-300	Versión
Código	1498450000	Terminale planos,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307788	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KP-M14/-300	Versión
Código	1498550000	Terminale planos,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307924	
Cantidad	10 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KP-M16/-300	Versión	
Código	1498460000	Terminale planos,300 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307870		
Cantidad	10 ST		
Tipo	KP-M20/-300	Versión	
Código	1498470000	Terminale planos,300 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307849		
Cantidad	10 ST		