

Similar a la ilustración

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Conecotor Herramienta para prensar, 16mm ² , Conexión crimpada con engastes
Código	2505300000
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 16
GTIN (EAN)	4050118519709
Cantidad	1 Pieza

ES EPG 60/HPG DIN 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	150 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conección crimpada con engastes
Sección del terminal	nominal

16 mm²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminal DIN 46234, Terminal DIN 46341, apartado 1, Terminal DIN 46230	Sección máx. AWG	6
Sección mín. AWG	6	Zona de prensado, max.	16 mm ²

Matrices de prensado

Anchura de prensado	10 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	16
Anchura de prensado en mm	10		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		