


THM VIN DIA 12.5 GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Identificación personalizada: EL**

Las numerosas variantes de señalizadores MultiMark convierten esta gama en una alternativa rentable a las tiras de etiquetas convencionales o especiales. El software permite adaptar exactamente la altura al ancho del señalizador para obtener el perfecto ajuste a los señalizadores. Las etiquetas se cortan con una cuchilla según el tamaño especificado. La opción perfecta para la producción de etiquetas de gran tamaño para bloques de funciones o regletas de bornes.

Datos generales para pedido

Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, verde
Código	2517950000
Tipo	THM VIN DIA 12.5 GN
GTIN (EAN)	4050118530162
Cantidad	4200 Pieza

THM VIN DIA 12.5 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Diámetro	12.5 mm	Peso neto	0.04 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	23	Gama de temperaturas de servicio	-30...90 °C
-------------------------------	----	----------------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato		
Nº por hoja	1		
Procedimiento de impresión	Termotransferencia		
Versión	Continuo, autoadhesivo		
Grado inflamabilidad según UL 94	HB		
Gama de temperaturas de servicio, max.	90 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C		
Color	verde		
Halógenos	Sí		
Caracteres impresos	sí		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Carrete de etiquetas	
Homologación según UL 969	No		
Impresora compatible	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS		
Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = Device markers		
Gama de temperaturas de servicio	-30...90 °C		
Unidades por rollo	1		

Señalizadores de dispositivos

Diámetro	12.5 mm	Halógenos	Sí
----------	---------	-----------	----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM VIN DIA 12.5 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Cintas de color**

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión
Código	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Cantidad	1 ST	