

**ELS**

Las etiquetas ELS son etiquetas insertables especiales y no adhesivas para señalizadores para cables WKM o portaetiquetas de conjunto. El poliéster mate, fino y resistente a las roturas ofrece una señalización muy buena y una legibilidad excelente. La solución, que se utiliza junto con manguitos WKM hidrófobos, garantiza una identificación especialmente duradera de los cables incluso en entornos exigentes.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | ELS, Señalizadores conectores, 40 x 6.3 mm, blanco |
| Código | 2518620000 |
| Tipo | ELS 7/40 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118531312 |
| Cantidad | 3000 Pieza |

ELS 7/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.14 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0055 inch |
| Altura | 40 mm | Altura (pulgadas) | 1.5748 inch |
| Anchura | 6.3 mm | Anchura (pulgadas) | 0.248 inch |
| Peso neto | 0.06 g | | |

Temperaturas

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...150 °C |
|----------------------------------|--------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
|--|-----------------------|

RoHS

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Datos generales

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Tipo de impresión | sin imprimir | Versión | libre de halógenos |
| Anchura | 6.3 mm | Grado inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 150 °C | Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
| Color | blanco | Halógenos | No |
| Material básico | Poliéster | Caracteres impresos | sin |
| Impresora compatible | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Gama de temperaturas de servicio | -40...150 °C |

| | |
|--------------------|------|
| Unidades por rollo | 3000 |
|--------------------|------|

Señalizador para cables y conductores

| | |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Dibujos



ELS 7/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Tipo | RIBBON MM 110/360 SW | Versión |
| Código | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Cantidad | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 115 | Versión |
| Código | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Cantidad | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |
| Código | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Cantidad | 1 ST | |