



Identificación personalizada: EL

Las numerosas variantes de señalizadores MultiMark convierten esta gama en una alternativa rentable a las tiras de etiquetas convencionales o especiales. El software permite adaptar exactamente la altura al ancho del señalizador para obtener el perfecto ajuste a los señalizadores. Las etiquetas se cortan con una cuchilla según el tamaño especificado. La opción perfecta para la producción de etiquetas de gran tamaño para bloques de funciones o regletas de bornes.

Ventajas de MultiMark

- “Distintos materiales para diferentes requisitos”
- Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes
- Señalizadores de equipos con un diseño familiar

Datos generales para pedido

Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, 27 x , azul
Código	2519000000
Tipo	EL 27 MM BL 30M
GTIN (EAN)	4050118531053
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0039 inch
Altura	27 mm	Altura (pulgadas)	1.063 inch
Longitud	30000 mm	Longitud (pulgadas)	1181.1 inch
Peso neto	180 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de acrilato	Versión	libre de halógenos, autoadhesivo
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Gama de temperaturas de servicio, max.	120 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Color	azul
Halógenos	No	Longitud	30000 mm
Material básico	Poliéster	Caracteres impresos	sin
Homologación según UL 969	Sí	Impresora compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Gama de temperaturas de servicio	-40...120 °C	Unidades por rollo	1

Señalizadores de dispositivos

Halógenos No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Dibujos



EL 27 MM BL 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versión	
Código	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Cantidad	1 ST		

THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versión	
Código	1302920000		
GTIN (EAN)	4050118102307		
Cantidad	1 ST		

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versión	
Código	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Cantidad	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versión
Código	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Cantidad	1 ST	