

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

Datos generales para pedido

Versión	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
Código	2522710000
Tipo	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD
GTIN (EAN)	4050118534566
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Bolsa de plástico

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	18.8 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
---	-------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Destornilladores y llaves

Rosca de conexión	M12	Tamaño	17.5 mm
-------------------	-----	--------	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		