SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

Datos generales para pedido

Versión	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
Código	<u>2522710000</u>
Tipo	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD
GTIN (EAN)	4050118534566
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Bolsa de plástico



SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

НΩ	ma	IOO	ıacio	nae

ECLASS 15.0

Tiomologaciones					
ROHS	Conformidad				
10110	Comonina				
Dimensiones y pesos					
Peso neto	18.8 g				
Conformidad medioambienta	del producto	' '	'		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado				
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso				
Destornilladores y llaves					
Rosca de conexión	M12	Tamaño	17.5 mm		
Clasificaciones					
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149		
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149		
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03		
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03		
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90		
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90		
102 100 1010			2.570000		

21-01-90-90

Versión del catálogo / Dibujos