



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, turquesa
Código	<a href="#">2525190000</a>
Tipo	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
Cantidad	500 Pieza

**Datos técnicos**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Altura	125 mm	Altura (pulgadas)	4.9212 inch
Peso neto	0.05 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos técnicos**

Versión	Estándar
---------	----------

**Terminales tubulares**

Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm	L1 en mm	12.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 22	Longitud de desaislado	10 mm
Sección de conexión del conductor	0.34 mm <sup>2</sup>		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		