



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, turquesa
Código	2525 190000
Tipo	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
Cantidad	500 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	125 mm	Altura (pulgadas)	4.9212 inch
Peso neto	0.05 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Versión Estándar

Terminales tubulares

Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm	L1 en mm	12.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 22	Longitud de desaislado	10 mm
Sección de conexión del conductor	0.34 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		