

## H0,14/12 BR


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Código de color Weidmüller
- pack con varias bolsas (5 x 100 unidades)

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, marrón |
| Código     | <a href="#">2525200000</a>                      |
| Tipo       | H0,14/12 BR                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118536867                                   |
| Cantidad   | 500 Pieza                                       |

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ROHS                       | Conformidad                  |
| UL File Number Search      | <a href="#">Sitio web UL</a> |
| N.º de certificado (cULus) | E499744                      |

### Dimensiones y pesos

|           |        |
|-----------|--------|
| Peso neto | 0.03 g |
|-----------|--------|

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Datos técnicos

|         |          |
|---------|----------|
| Versión | Estándar |
|---------|----------|

### Terminales tubulares

|   |                      |                        |          |
|---|----------------------|------------------------|----------|
| Longitud de superficie de contacto (L2)     | 8 mm                 | L1 en mm               | 12.00 mm |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 26               | Longitud de desaislado | 10 mm    |
| Sección de conexión del conductor           | 0.14 mm <sup>2</sup> |                        |          |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |