

H0,25/12 VL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, violeta
Código	2525210000
Tipo	H0,25/12 VL
GTIN (EAN)	4050118536850
Cantidad	500 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.04 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar	Versión	Estándar
--------------------------	--------------------------	---------	----------

Terminales tubulares

Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm	L1 en mm	12.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 24	Longitud de desaislado	10 mm
Sección de conexión del conductor	0.25 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		