

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

Datos generales para pedido

Versión	Crimp contact	
Código	<u>2525660000</u>	
Tipo	SAI-M12L-KSC-2.5FE	
GTIN (EAN)	4050118537017	
Cantidad	50 Pieza	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

HΛ	mα	logaciones	

ROHS

Peso neto

Dimensiones y pesos			
Longitud	24.8 mm	Longitud (pulgadas)	0.9764 inch

Conformidad medioambiental del producto

Conformidad

0.6 g

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Datos técnicos conectores de libre configuración

Superficie de contacto	bañado en oro	Tipo de conexión	Conexión crimpada
Material de contacto	Cu	Tensión nominal	63 V
Corriente nominal	16 A	Ciclos de enchufado	500
Grado de polución	3	Género del contacto	Macho

Datos generales

Conexión 1	M12 Contact	Conexión 2	Crimp
Material de contacto	Cu	Superficie de contacto	bañado en oro
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	2.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	2.5 mm ²
Ciclos de enchufado	500		

Normas

Conector norma	IEC 61076-2-111

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Pin



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar contactos torneados

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

	moralioo para poulao			
Tipo	CTX CM 1.6/2.5	Versión		
Código	9018490000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,		
GTIN (EAN)	4008190884598	0.14mm², 4mm², Crimpado W		
Cantidad	1 ST			

Versión del catálogo / Dibujos 4