

HDC 40D TOBU 1M40G EMC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Las nuevas cajas RockStar® IP65 EMV de Weidmüller son perfectas para el uso en condiciones ambientales adversas y ofrecen protección contra las interferencias electromagnéticas. Conector industrial compuestos por un conector y una carcasa protectora. Nuevas tiras de plástico fáciles de bloquear y que se pueden sustituir en cualquier momento. Todas las cajas RockStar® de Weidmüller están fabricadas en aluminio de fundición de alta calidad. Esto las convierte en carcasa con una elevada resistencia a los golpes y la corrosión, a pesar de su tamaño compacto y ligero.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 40 |
| Código | 2544040000 |
| Tipo | HDC 40D TOBU 1M40G EMC |
| GTIN (EAN) | 4050118648775 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HDC 40D TOBU 1M40G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E92202

Dimensiones y pesos

Profundidad 93.3 mm
Altura 75.5 mm
Anchura 45.5 mm
Peso neto 261 g

Profundidad (pulgadas) 3.6732 inch
Altura (pulgadas) 2.9724 inch
Anchura (pulgadas) 1.7913 inch

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

| | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| Resistencia química | Sustancia | Aceite hidráulico |
| | Resistencia química | Resistente |
| | Sustancia | Gasolina |
| | Resistencia química | Resistente |
| | Sustancia | UV |
| | Resistencia química | Resistente |
| | Sustancia | Ozono |
| | Resistencia química | Resistente |

Datos generales

| | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | Material capotas | Fundición inyectada de aluminio |
| Superficie | Esmalte en polvo | Tipo de protección | IP65, en estado conectado |

Dimensiones

Entrada de cable con tuerca

Versión

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dimensiones de las entradas de cable | M 40 | Parte superior/Parte inferior/Tapa | Parte superior |
| Tapa | sin tapa | Número de entradas de cable en la parte 1 superior | |
| Número de entradas de cable en la parte lateral | | Versión, cajas | Entrada del cable parte superior, Caja de conector |
| Versión, sistema de cierre | Enclavamiento lateral en la parte inferior | Diseño | alto |
| Tamaño de instalación | 6 | Entrada de cable | con tuerca |
| Tipo | Conektor macho | Tipo de enclavamiento | Enclavamiento lateral |

HDC 40D TOBU 1M40G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|------|
| Junta | FPM | Tuerca (internas) | M 40 |
| Color (RAL) | RAL 9011 | BG | 6 |
| Indicado para ModuPlug® | Sí | | |

Clasificaciones


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 40D TOBU 1M40G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC 40D TOBU 1M40G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Prensaestopas de latón EMC, 1^a generación



La sensibilidad cada vez mayor de los componentes electrónicos y el creciente número de frecuencias de interferencias electromagnéticas han llevado a los prensaestopas a desempeñar un importante papel en el diseño de la protección de los sistemas. Este tipo de prensaestopas EMC ofrece protección contra las frecuencias que generan interferencias gracias a la conexión de filtrado de 360°. La junta con dispositivo de bloqueo manual descarga la tensión y ofrece una excelente sujeción de los cables. Además, el prensaestopas que se encuentra cerca de la junta cumple los requisitos de la norma EN 62444. El diseño patentado permite un montaje extremadamente rápido y sencillo.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | VG M40 - MS 1/EMV | Versión |
| Código | 1909540000 | VG EMV GEN 1 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), |
| GTIN (EAN) | 4032248536467 | Prensaestopas, recto, M 40, 9, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP68 - 5 |
| Cantidad | 5 ST | bar (30 min), IP69K, latón, niquelado |

Prensaestopas de latón EMC, 4^a generación



La sensibilidad cada vez mayor de los componentes electrónicos y el creciente número de frecuencias de interferencias electromagnéticas han llevado a los prensaestopas a desempeñar un importante papel en el diseño de la protección de los sistemas. Este tipo de prensaestopas EMC ofrece protección contra las frecuencias que generan interferencias gracias a la conexión de filtrado de 360°. La junta con dispositivo de bloqueo manual descarga la tensión y ofrece una excelente sujeción de los cables. Además, el prensaestopas que se encuentra cerca de la junta cumple los requisitos de la norma EN 62444. El diseño patentado permite un montaje extremadamente rápido y sencillo.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | VG M40 EMV-4 MS 22-32 | Versión |
| Código | 2435190000 | VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), |
| GTIN (EAN) | 4050118446944 | Prensaestopas, recto, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, |
| Cantidad | 5 ST | IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, latón, niquelado |

HDC 40D TOBU 1M40G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**Grupo 6 (16B/40D)**

Las nuevas cajas RockStar® IP65 EMV de Weidmüller son perfectas para el uso en condiciones ambientales adversas y ofrecen protección contra las interferencias electromagnéticas. Conector industrial compuestos por un conector y una carcasa protectora. Nuevas tiras de plástico fáciles de bloquear y que se pueden sustituir en cualquier momento. Todas las cajas RockStar® de Weidmüller están fabricadas en aluminio de fundición de alta calidad. Esto las convierte en carcasa con una elevada resistencia a los golpes y la corrosión, a pesar de su tamaño compacto y ligero.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 16B ABU EMC | Versión |
| Código | 2542320000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en |
| GTIN (EAN) | 4050118648799 | estado conectado, Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte |
| Cantidad | 1 ST | inferior, Enclavamiento lateral reemplazable, , Dimensiones de las entradas de cable: none |