

**HDC XX6A03 FMSRJ45-0300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**Datos generales para pedido**

Código	2546830300
Tipo	<a href="#">HDC XX6A03 FMSRJ45-0300</a>
GTIN (EAN)	4050118556681
Cantidad	1 Pieza

## HDC XX6A03 FMSRJ45-0300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Peso neto 221.76 g

### Temperaturas

Temperatura límite -30 °C ... 90 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

### Datos generales

Número de polos	8	Longitud de cable	3 m
Codificación	Codificación X	Superficie de contacto	Au (oro)
Velocidad de transmisión	10 Gbit/s	Resistencia del aislamiento	≥ 1000 MΩ
Categoría	Cat. 6A	Tensión nominal	50 V
Corriente nominal	0.5 A	Ciclos de enchufado	≥ 100
Grado de polución	2	Versión para el lado contrario	Macho
Versión para el lado del módulo	Hembra		

### Especificaciones técnicas del cable

Longitud de cable	3 m
Color de revestimiento	Verde (RAL 6018)
Apantallado	Sí
Halógenos	libre de halógenos
Aislamiento	Polioléfina
Material de la funda	PUR
Código de color	Blanco/azul, Blanco/naranja, Blanco/verde, Blanco/marrón
Diámetro exterior	Diámetro 8.9 mm
Diámetro exterior	8.9 mm

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		